

WWR860 WPS PWash&TDos&9kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z TwinDos, PowerWash i Miele@home dla inteligentnej pielęgnacji prania.



- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin
- Oszczędzają energię dzięki najlepszej klasie efektywności energetycznej A
- M Touch – łatwe sterowanie poprzez dotknięcie lub przesunięcie palcem
- Precyzyjne i automatyczne dozowanie środków piorących dzięki TwinDos®
- QuickPowerWash zapewnia wydajne i szybkie rezultaty w zaledwie 49 minut



EAN: 4002516257929 / Numer materiału: 11363590 /
Stary numer materiału: 11WR8606OER

Konstrukcja	
Możliwość ustawiania w kolumnie	•
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Rodzaj	
Nazwa handlowa	W1 White Edition
Pralki ładowane od frontu	•
Wirowanie	
Maks. ilość obrotów wirowania	1600
Zatrzymanie wody w bębnie	•
Pranie bez odwirowania	•
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	biały lotos z pierścieniem chromowanym
Rodzaj panelu	nachylone pod kątem 5°
Rodzaj obsługi	Obsługa dotykowa Touch
Wyświetlacz	MTouch
Wydajność czyszczenia	
Innowacyjna technologia prania PowerWash	•
Automatyczne dozowanie środków piorących TwinDos	•
Dozowanie w porcjach CapDosing	•
Funkcja „Plamy”	•
Potwierdzona higieniczność przeciwwirusowa	•
Pielęgnacja prania	
Bęben SoftCare	•
Załadunek w kg	9,0
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wyświetlanie godziny	•
Wskazania przebiegu programu	•
Asystent prania	•
Teksty informacyjne	•
Ulubione programy	•
Oświetlenie bębna	LED
MultiLingua	•
Szuflada na środki AutoClean	•
AddLoad	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	A
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	49
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	48
Klasa wydajności wirowania	A
Klasa emisji dźwięku powietrznego (przy wirowaniu)	A
Emisja dźwięku powietrznego przy wirowaniu w db(A) re 1 pW	68

WWR860 WPS PWash&TDos&9kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z TwinDos, PowerWash i Miele@home dla inteligentnej pielęgnacji prania.



EAN: 4002516257929 / Numer materiału: 11363590 /

Stary numer materiału: 11WR8606OER

Czas trwania programu „ECO 40–60“ przy pojemności znamionowej 199

Pobór mocy w trybie wyłączenia (W) 0,30

Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W) 0,70

EcoFeedback •

Pranie w niskich temperaturach „zimne“ oraz „20 °C“ •

Automatyka wagowa •

Licznik wody •

Regulacja piany •

Silnik ProfiEco •

Programy prania

QuickPowerWash •

Automatic plus •

Bawełna •

Tkaniny delikatne •

Tkaniny bardzo delikatne •

Koszule •

Jedwab (pranie ręczne) •

Wełna (pranie ręczne) •

Express 20 •

Tkaniny ciemne •

Jeans •

Outdoor •

Impregnacja •

Odzież sportowa •

Buty sportowe •

Pościel z pierza •

Poduszki •

Tekstylia puchowe •

Firanki •

Bawełna Higiena •

Czyszczenie urządzenia •

Bawełna ze strzałką •

Nowe tkaniny •

Tylko płukanie •

Krochmalenie •

Pompowanie/wirowanie •

ECO 40-60 •

Funkcje dodatkowe: pranie

SingleWash •

Program skrócony •

Namaczanie •

Pranie wstępne •

Woda plus •

Dodatkowe płukanie •

Wyciszenie •

Prasowanie wstępne z parą •

Brzęczyk •

AllergoWash •

WWR860 WPS PWash&TDos&9kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z TwinDos, PowerWash i Miele@home dla inteligentnej pielęgnacji prania.



EAN: 4002516257929 / Numer materiału: 11363590 /


Stary numer materiału: 11WR8606OER

Jakość	
Przeciwwagi z szarego żeliwa	•
Bezpieczeństwo	
System ochrony wodnej	Waterproof-System
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Kod PIN	•
Złącze optyczne	•
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	643
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1077
Waga w kg	94
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2
Wymiana źródła światła	Serwis
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 wkładów Miele UltraPhase	•
Dostępne języki wyświetlacza	
Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	bahasa malaysia, dansk, deutsch, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,


WWR860 WPS PWash&TDos&9kg

Pralka ładowana od przodu W1:


Z TwinDos, PowerWash i Miele@home dla inteligentnej pielęgnacji prania.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm