

CS 7101-1 FL
Element SmartLine
z jednym palnikiem Dual Wok



- Łatwe sterowanie – obsługa jedną ręką za pomocą pokrętle
- Elegancki wygląd – do zabudowy wpasowanej w blat lub na blacie
- Perfekcyjne połączenie z każdym elementem SmartLine
- Duże spektrum mocy – dual wok z mocą do 4.500 kW kW
- Łatwe czyszczenie – ruszty ComfortClean do mycia w zmywarce

EAN: 4002516306399 / Numer materiału: 11402830 / Stary numer materiału: 277101511

Rodzaj grzania	
Rodzaj grzania	Gaz
Konstrukcja	
SmartLine	•
Design	
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	•
Zabudowa zlicowana	•
Kolor szkła ceramicznego	Czarny
Zabudowa nablutowa	•
Wyposażenie stref grzejnych	
Ilość stref grzejnych	1
1. strefa grzejna/obszar grzejny	
Pozycja	pośrodku
Rodzaj	Palnik dual-wok
Wielkość w mm	Ø 300
Maks. moc w W	4500
Komfort obsługi	
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	Pokrętle
Obsługa poprzez pokrętle	•
Elektryczny zapłon – obsługa jedną ręką	•
Komfort pielęgnacji	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•
Ruszty do mycia w zmywarce	•
Bezpieczeństwo	
GasStop	•
Dane techniczne	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	92 x 378 x 520
Wymiary w mm (szerokość)	378
Wymiary w mm (wysokość)	92
Wymiary w mm (głębokość)	520
Wymiary wycięcia (szer. x gł.) przy zabudowie zlicowanej w mm	358/382 x 500/524
Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablutowej	358
Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablutowej	500
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	92
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	358
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	500
Waga w kg	7
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	382
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	4,50
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50-60


CS 7101-1 FL
Element SmartLine
z jednym palnikiem Dual Wok



EAN: 4002516306399 / Numer materiału: 11402830 / Stary numer materiału: 277101511

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
CSFG7000 FlameGuard	•
Kabel przyłączeniowy	Tak
Zestaw dysz do gazu ziemnego	•
Zestaw dysz do gazu płynnego	•
Pierścień do woka	•

CS 7101-1 FL
Element SmartLine
z jednym palnikiem Dual Wok



CS7101FL, CS7101-1FL flush (installation drawing)