

CS 7102-1 FL  
Element SmartLine  
z dwoma palnikami



- Łatwe sterowanie – obsługa jedną ręką za pomocą pokrętki
- Elegancki wygląd – do zabudowy wpasowanej w blat lub na blacie
- Perfekcyjne połączenie z każdym elementem SmartLine
- Szczególna elastyczność – 1 palnik normalny i 1 palnik mocny
- Łatwe czyszczenie – ruszty ComfortClean do mycia w zmywarce

EAN: 4002516306184 / Numer materiału: 11402840 / Stary numer materiału: 277102511

<b>Rodzaj grzania</b>	
Rodzaj grzania	Gaz
<b>Konstrukcja</b>	
SmartLine	•
<b>Design</b>	
Elegancka powierzchnia szklano-ceramiczna	•
Zabudowa zlicowana	•
Kolor szkła ceramicznego	Czarny
Zabudowa nablutowa	•
<b>Wyposażenie stref grzejnych</b>	
Ilość stref grzejnych	2
<b>1. strefa grzejna/obszar grzejny</b>	
Pozycja	z przodu pośrodku
Rodzaj	Palnik normalny
Wielkość w mm	Ø 100-220
Maks. moc w W	1700
<b>2. strefa grzejna/obszar grzejny</b>	
Pozycja	z tyłu pośrodku
Rodzaj	Palnik mocny
Wielkość w mm	Ø 140-240
Maks. moc w W	2700
<b>Komfort obsługi</b>	
Obsługa poprzez przyciski dotykowe	Pokrętła
Obsługa poprzez pokrętła	•
Elektryczny zapłon – obsługa jedną ręką	•
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
Łatwe do czyszczenia szkło ceramiczne	•
Ruszty do mycia w zmywarce	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
GasStop	•
<b>Dane techniczne</b>	
Wymiary (wys. x szer. x gł.) w mm	92 x 378 x 520
Wymiary w mm (szerokość)	378
Wymiary w mm (wysokość)	92
Wymiary w mm (głębokość)	520
Wymiary wycięcia (szer. x gł.) przy zabudowie zlicowanej w mm	358/382 x 500/524
Wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy zabudowie nablutowej	358
Wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy zabudowie nablutowej	500
Wysokość zabudowy ze skrzynką przyłączeniową w mm	92
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	358
Wewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	500
Waga w kg	7
Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (szerokość) przy wpasowaniu w blat	382

CS 7102-1 FL  
Element SmartLine  
z dwoma palnikami



EAN: 4002516306184 / Numer materiału: 11402840 / Stary numer materiału: 277102511

Zewnętrzne wymiary wycięcia w mm (głębokość) przy wpasowaniu w blat	524
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	4,40
Długość przewodu elektrycznego w m	2,0
Napięcie w V	230
Częstotliwość w Hz	50-60
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
CSFG7000 FlameGuard	•
Kabel przyłączeniowy	Tak
Zestaw dysz do gazu ziemnego	•
Zestaw dysz do gazu płynnego	•

