

HM 16-80 D [EL SOM]

Magiel nieckowy, elektryczny

Funkcja pary i najwyższy komfort użytkowania w zastosowaniach morskich.



- Wydajność 13.0 kg/h*, średnica walca 160 mm, szerokość robocza 830 mm
- Komfortowe maglowanie na siedząco
- Indywidualne tempo pracy dzięki zmiennej prędkości walca
- Trwałe owinięcie walca – płótno z filcu igielkowego Aramid
- Łatwe przechowywanie – funkcja składania

* Przy wilgotności resztkowej 20% – dane dotyczące wydajności zgodnie z normą DIN 11 902: rzeczywista wydajność maglowania zależy od ogólnych warunków, takich jak rodzaj tekstyliów i doświadczenie personelu obsługującego.

EAN: 4002516276326 / Numer materiału: 11419390 /

Stary numer materiału: 53168001SOM

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Wkładanie i wyjmowanie prania od przodu
Możliwość ustawienia równo ze ścianą	•
Linia	Professional
Oslona zewnętrzna	Biały lotos
Średnica walca w mm	160
Szerokość robocza w mm	830
Materiał niecki	Aluminium
Pokrowiec magła	Mata poliester-filc igielkowy
Płótno maglowe	Płótno z filcu igielkowego Aramid
Zastosowanie	
Dla zastosowań offshore	•
Dla branży morskiej	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność maglowania przy 20% wilgotności resztkowej w kg/h	13,0
Przetestowany czas pracy	2500
Sterowanie	
Typ sterowania	Pokrętło wyboru
Wyświetlacz dotykowy (opcja)	Drehwahlschalter
Minimalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	2,0
Maksymalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	4,5
Regulowana temperatura	W poziomach temperatury
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	AC 220-240V 50-60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	3,10-3,70
Moc grzewcza bojlera w kW	0,85
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,20-3,80
Zabezpieczenie w A	16
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	959
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	985
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	380
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	570
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1120
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	450
Waga netto w kg	39
Waga brutto w kg	45
Maksymalne obciążenie podłoża w N	382
Wyposażenie	
Funkcja pary	•
Walec z wolnym końcem	•
Funkcja składania	•
Automatyczna ochrona palców/listwa chroniąca palce	•
Przełącznik nożny	•

HM 16-80 D [EL SOM]

Magiel nieckowy, elektryczny

Funkcja pary i najwyższy komfort użytkowania w zastosowaniach morskich.



EAN: 4002516276326 / Numer materiału: 11419390 /

Stary numer materiału: 53168001SOM

Drążek do odwieszania	•
4 rolki jezdne bezp. dla podłoża	•
Deska podawcza	•
Zawracanie prania	•
Możliwość maglowania na siedząco	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Normy, znaki certyfikacyjne	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
UKCA	•