

APCL 044

Box komunikacyjny appWash

Łączenie w sieć pralek/suszarek dzięki usługom PAY i RELAX w aplikacji appWash.



- Przeznaczone do maks. 6 urządzeń (pralek i suszarek)
- Uż. mogą rezerwować urz. przez apl. „appWash by Miele“ lub online
- Dzięki „appWash connect“ operatorzy mogą zobaczyć np. obciążenie
- Do stosowania w obszarze samoobsługowym (np. pralnia)
- Więcej informacji na temat aplikacji appWash: <https://appwash.com/de/>
- Przył. el.: 100–240 V 50/60 HZ – <https://installation.appwash.com/all-languages/>

EAN: 4002516309499 / Numer materiału: 11484630 /

Stary numer materiału: 59590039D

| Przynależność produktowa | |
|------------------------------------|---|
| Pralnice | • |
| Suszarki | • |
| Magle | • |
| Przynależność urządzeń/wyposażenia | |
| PM 1210 | • |
| PM 1214 | • |
| PM 1217 | • |
| PRI 318 | • |
| PRI 418 | • |
| PRI 210 | • |
| PRI 214 | • |
| PRI 217 | • |
| D 500-1750 | • |
| PT 5135 C | • |
| PT 5136 | • |
| PT 5137 WP | • |
| PT 5186 | • |
| PT 7186 | • |
| PT 7188 | • |
| PT 7135 C | • |
| PT 7136 | • |
| PT 7137 WP | • |
| PT 8203 | • |
| PT 8251 | • |
| PT 8251 COP | • |
| PT 8253 | • |
| PT 8257 | • |
| PT 8257 WP | • |
| PT 8301 | • |
| PT 8301 COP | • |
| PT 8303 | • |
| PT 8331 | • |
| PT 8331 COP | • |
| PT 8333 | • |
| PT 8337 | • |
| PT 8337 WP | • |
| PT 8401 | • |
| PT 8403 | • |
| PT 8407 | • |
| PT 8503 | • |
| PT 8507 | • |
| PT 8803 | • |
| PT 8807 | • |
| PW 413 | • |
| PW 418 | • |
| PW 5065 | • |
| PW 5082 | • |

APCL 044

Box komunikacyjny appWash

Łączenie w sieć pralek/suszarek dzięki usługom PAY i RELAX w aplikacji appWash.



EAN: 4002516309499 / Numer materiału: 11484630 /

Stary numer materiału: 59590039D

| | |
|-------------------|---|
| PW 5105 Vario | • |
| PW 6055 | • |
| PW 6065 | • |
| PW 6055 Vario | • |
| PW 6065 Vario | • |
| PW 6080 | • |
| PW 6088 | • |
| PW 6107 | • |
| PW 6137 | • |
| PW 5136 | • |
| PW 6167 | • |
| PW 6207 | • |
| PW 811 | • |
| PW 814 | • |
| PW 818 | • |
| PWT 6089 | • |
| PWM 500-08 | • |
| PWM 500-09 | • |
| PWM 507 | • |
| PWM 509 | • |
| PWM 900-09 | • |
| PWM 906 | • |
| PWM 907 | • |
| PWM 908 | • |
| PW 200 Profi@Work | • |
| PT 200 Profi@Work | • |
| PDR 500-08 | • |
| PDR 507 | • |
| PDR 900-08 | • |
| PDR 908 | • |
| PWM 511 | • |
| PWM 909 | • |
| PWM 514 | • |
| PWM 520 | • |
| PWM 912 | • |
| PWM 916 | • |
| PDW 909 | • |
| PDR 510 | • |
| PDR 511 | • |
| PDR 910 | • |
| PDR 514 | • |
| PDR 516 | • |
| PDR 914 | • |
| PDR 518 | • |
| PDR 918 | • |
| PDR 522 | • |
| PDR 922 | • |

APCL 044

Box komunikacyjny appWash

Łączenie w sieć pralek/suszarek dzięki usługom PAY i RELAX w aplikacji appWash.



EAN: 4002516309499 / Numer materiału: 11484630 /

Stary numer materiału: 59590039D

Kategoria urządzeń

appWash

•

System inkasujący

•

Cechy produktu

Przyłącze elektryczne

AC 200-240V 50/60HZ

Materiał

Tworzywo sztuczne

Kolor

Szary

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm

600

Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm

400

Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm

200

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm

250

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm

440

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm

700

Ciężar netto [kg]

17,24

Ciężar brutto w kg

18,20