

KWT 2672 ViS

Chłodziarka na wino MasterCool

Najwyższej klasy design i technologia w dużym formacie.



- Komfortowe wspomaganie otwierania drzwi dzięki Push2open
- Perfekcja w serwowaniu i rozkoszowaniu się – w tym. SommelierSet
- Różne wina w optymalnej temperaturze – trzy strefy temperaturowe
- Elastyczne składowanie większych butelek wina z FlexiFrame
- Wnętrze z oświetleniem LED – BrilliantLight



EAN: 4002516323389 / Numer materiału: 11504120 /

Stary numer materiału: 36267205EU1

| | |
|--|-----------------|
| Kategoria urządzeń | |
| Chłodziarka na wino | • |
| Konstrukcja | |
| Urządzenie do zabudowy | • |
| Urządzenie do zabudowy zintegrowane | • |
| Zawiasy drzwi | lewa strona |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi | • |
| Do ustawienia side-by-side | • |
| Design | |
| Oświetlenie | BrilliantLight |
| Komfort obsługi | |
| Połączenie sieciowe z Miele@home | • |
| DynaCool | • |
| Push2open | • |
| Zawiasy MaxLoad | • |
| FlexiFrame | • |
| Liczba rusztów drewnianych FlexiFrame | 9 |
| Materiał rusztów drewnianych | Buk |
| SommelierSet | • |
| NoteBoard | • |
| Sterowanie | |
| Koncepcja obsługi | MasterSensor |
| Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia | Nie |
| Liczba stref temperaturowych | 3 |
| Min. regulowany zakres temperatury w °C | 5 |
| Maks. regulowany zakres temperatury w °C | 20 |
| Tryb szabasowy | • |
| Efektywność i ekologia | |
| Klasa efektywności energetycznej (A-G) | G |
| Zużycie energii roczne w kWh | 155,13 |
| Zużycie energii dobowe w kWh | 0,42 |
| Bezpieczeństwo | |
| Funkcja blokady | • |
| Akustyczny alarm drzwi | • |
| Optyczny alarm drzwi | • |
| Optyczny alarm temperaturowy | • |
| Dane techniczne | |
| Szerokość wnęki min. w mm | 610 |
| Szerokość wnęki maks. w mm | 613 |
| Wysokość wnęki min. w mm | 2134 |
| Wysokość wnęki maks. w mm | 2164 |
| Głębokość wnęki w mm | 629 |
| Szerokość urządzenia w mm | 603 |
| Wysokość urządzenia w mm | 2127 |
| Głębokość urządzenia w mm | 610 |
| Waga w kg | 144,2 |
| Technika mocowania | Zawias nożycowy |
| Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg | 73 |
| Komora chłodzenia w l | 370 |

KWT 2672 ViS

Chłodziarka na wino MasterCool

Najwyższej klasy design i technologia w dużym formacie.



EAN: 4002516323389 / Numer materiału: 11504120 /

Stary numer materiału: 36267205EU1

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Całkowita pojemność użytkowa w l | 370 |
| Klasa emisji hałasu (A-D) | D |
| Poziom mocy akustycznej w dB(A) re1pW | 42 |
| Pobór prądu w miliamperach (mA) | 3000 |
| Napięcie w V | 220-240 |
| Zabezpieczenie w A | 10 |
| Ilość faz | 1 |
| Częstotliwość w Hz | 50-60 |
| Długość przewodu elektrycznego w m | 3,0 |

Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, eesti, english, english (AU), english (CA), english (GB), english (US), español, français, français (CA), français (FR), hrvatski, italiano, latviesu, lietuviu, magyar, nederlands, norsk, polski, portugûês, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,

KWT 2672 ViS

Chłodziarka na wino MasterCool

Najwyższej klasy design i technologia w dużym formacie.

