

PWM 514 Self-Service [EH DV]

Profesjonalna pralka, nagrzewanie zewnętrzne

Z M Touch Pro, specjalnie na potrzeby samoobsługi.



- Objętość bębna 130 l, ładowność 14,0 kg
- Optymalne czyszczenie i najniższe zużycie – innow. techn. Miele
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyświetlaczem – Fulltouch – M Touch Pro
- Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki autom. zamykaniu drzwi
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

EAN: 4002516326922 / Numer materiału: 11511130 / Stary numer materiału: 51514017EU

| Konstrukcja i wersja | |
|---|---------------------------|
| Konstrukcja | Pralki ładowane od frontu |
| Linia | Performance |
| Front | Szary stalowy |
| Kolor panelu | Stal szlachetna |
| Maksymalna wielkość ładunku przy proporcji napelnienia 1:9 w kg | 14,0 |
| Proporcje napelnienia | 1:9 |
| Wielkość załadunku w kg | 14,0 |
| Pojemność bębna w l | 130 |
| Otwór drzwi [Ø] w mm | 415 |
| Kąt otwarcia drzwi w stopniach | 180 |
| Zawiasy drzwi | prawa strona |
| Automatyczny zamek drzwiowy | • |
| Innowacyjny zbiornik kąpielii piorącej | • |
| Bezobsługowy silnik z przetwornicą częstotliwości | • |
| Opatentowany bęben SoftCare 2.0 | • |
| Zastosowanie | |
| Dla pralni | • |
| Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych | • |
| Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych | • |
| Dane dotyczące mocy | |
| Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l/kg | 7,20 |
| Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l | 109,2 |
| Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej i ciepłej wody w l | 100,8 |
| Czas trwania programu w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min | 49 |
| Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w % | 53 |
| Wilgotność resztkowa przy płukaniu na ciepło w % | 49 |
| Ilość obrotów wirowania w obr./min | 1025 |
| Współczynnik G | 364 |
| Przetestowany czas pracy | 30000 |
| Sterowanie | |
| Typ sterowania | M Touch Pro |
| Możliwość programowania | Programowalne |
| Możliwa konfiguracja wstępna pod klienta | • |
| Maksymalny czas opóźnienia startu w h | Dowolny wybór |
| Wskazanie czasu pozostałego | • |
| Wskazanie przebiegu programu | • |
| Ustawienia języka wyświetlacza | • |
| Możliwość wprowadzenia masy przed rozpoczęciem programu | • |
| Progr. podst./dla grup docel. | |
| Programy podstawowe | • |
| Dozowanie | |
| Maksymalne możliwości podłączenia dla pomp dozujących [ilość] | 12 |

PWM 514 Self-Service [EH DV]

Profesjonalna pralka, nagrzewanie zewnętrzne

Z M Touch Pro, specjalnie na potrzeby samoobsługi.



EAN: 4002516326922 / Numer materiału: 11511130 / Stary numer materiału: 51514017EU

| | |
|---|----------------------------|
| Wykrywanie stanu opróżnienia | • |
| Standardowe przyłącze elektryczne | |
| Rodzaj grzania | Ogrzewanie zewnętrzne |
| Przyłącze elektryczne | 3N AC 400V 50HZ |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 2,30 |
| Zabezpieczenie w A | 16 |
| Możliwy wariant napięciowy 1 | |
| Przyłącze elektryczne | 3N AC 400V 60HZ |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 2,30 |
| Zabezpieczenie w A | 16 |
| Podłączenie/odpływ wody | |
| Woda zimna [ilość] | 2x 1/2" ze śrubunkiem 3/4" |
| Gorąca woda [ilość] | 1 x 3/4" ze śrubunkiem 1" |
| Woda twarda (opcja) [ilość] | 2x 1/2" ze śrubunkiem 3/4" |
| Zawór spustowy | DN 70 |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 1350 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 799 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 986 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 1480 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 1090 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 1130 |
| Waga netto w kg | 270,0 |
| Waga brutto w kg | 289 |
| Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ² | 4394 |
| Wartości emisyjne | |
| Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy | 67 dB(A) re 20 µPa |
| Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h | 6,48 |
| Wyposażenie | |
| Trójwymiarowa kontrola niewyważenia | • |
| Płukanie dezynfekujące | • |
| Efektywne mieszaki | • |
| Sprężyna w systemie sprężynowym | • |
| Kontrola temperatury | • |
| Automatyka wagowa + | • |
| Dokładanie prania | • |
| Wybór programu przy użyciu kolorowej ramki | • |
| Akcesoria niezależne od urządzenia | • |
| Efektywność i ekologia | |
| Kwota recyklingu w % | 91 |
| Możliwości podłączenia | |
| System inkasujący (opcja) | • |
| Złącze optyczne dla dostępu serwisowego | • |
| Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja) | • |
| LAN | • |
| WiFi | • |
| Connector Box | • |
| Pojemności | |
| Pościel syntetyczna [ilość] | 1 |
| Poduszki syntetyczne [ilość] | 3 |

PWM 514 Self-Service [EH DV]

Profesjonalna pralka, nagrzewanie zewnętrzne

Z M Touch Pro, specjalnie na potrzeby samoobsługi.



EAN: 4002516326922 / Numer materiału: 11511130 / Stary numer materiału: 51514017EU

| | |
|--|---|
| Pościel z pierza [ilość] | 1 |
| Poduszki z pierza [ilość] | 3 |
| Normy, znaki certyfikacyjne | |
| CE | • |
| VDE-EMC | • |
| VDE | • |
| Ochrona przeciwbryzgowa IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE | • |