

## PWM 520 [EL DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z komorą do sflukiwania srodkow pioracych, M Touch Pro.



- Objętość bębna 180 l, ładowność 20.0 kg
- O 14% mniejsze zużycie wody i o 17% mniejsze zużycie energii\*
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyśw. Fulltouch – M Touch Pro
- Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki autom. zamykaniu drzwiczek
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

\* W odniesieniu do programu Pranie kolorowe 60° z przyłączem ciepłej wody, w porównaniu z poprzednim modelem.

EAN: 4002516328018 / Numer materiału: 11512030 / Stary numer materiału: 51520001EU

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Performance
Front	Szary stalowy
Kolor panelu	Stal szlachetna
Maksymalna wielkość ładunku przy proporcji napelnienia 1:9 w kg	20,0
Proporcje napelnienia	1:9
Wielkość załadunku w kg	20,0
Pojemność bębna w l	180
Otwór drzwi [Ø] w mm	415
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	prawa strona
Automatyczny zamek drzwiowy	•
Innowacyjny zbiornik kąpielii piorącej	•
Bezobsługowy silnik z przetwornicą częstotliwości	•
Opatentowany bęben SoftCare 2.0	•
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla czyszczenia tekstyliów	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla kempingów	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla przemysłu petrochemicznego	•
Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Dane dotyczące mocy	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l/kg	7,80
Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh/kg	0,20
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l/kg	7,20
Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh/kg	0,07
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	156,0
Zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	4,00
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	58
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej i ciepłej wody w l	144,0
Zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh	1,40

## PWM 520 [EL DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z komorą do spłukiwania środków piorących, M Touch Pro.



EAN: 4002516328018 / Numer materiału: 11512030 / Stary numer materiału: 51520001EU

Czas trwania programu w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min	49
Zużycie wody w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	142,0
Zużycie energii w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	2,60
Czas trwania programu ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	41
Zużycie wody w programie ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l	140,0
Zużycie energii w programie ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh	0,60
Czas trwania programu ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min	36
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w %	53
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na ciepło w %	49
Ilość obrotów wirowania w obr./min	950
Współczynnik G	361
Przetestowany czas pracy	30000
<b>Sterowanie</b>	
Typ sterowania	M Touch Pro
Możliwość programowania	Programowalne
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	Dowolny wybór
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Możliwość wprowadzenia masy przed rozpoczęciem programu	•
<b>Progr. podst./dla grup docel.</b>	
Programy podstawowe	•
<b>Dozowanie</b>	
Szuflada na detergenty	3 kom.
Maksymalne możliwości podłączenia dla pomp dozujących [ilość]	12
Wykrywanie stanu opróżnienia	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	15,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	16,00
Zabezpieczenie w A	25
<b>Możliwy wariant napięciowy 1</b>	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 60HZ
Moc grzewcza w kW	15,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	16,00
Zabezpieczenie w A	25
<b>Podłączenie/odpływ wody</b>	
Woda zimna [ilość]	3x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Woda ciepła [ilość]	1 x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Woda twarda (opcja) [ilość]	2x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Zawór spustowy	DN 70

PWM 520 [EL DV DD]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z komorą do sflukiwania srodtkow pioracych, M Touch Pro.



EAN: 4002516328018 / Numer materiału: 11512030 / Stary numer materiału: 51520001EU

<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1450
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	924
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	935
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1585
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1090
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1130
Waga netto w kg	389,0
Waga brutto w kg	409
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m <sup>2</sup>	5755
<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	67 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	6,48
<b>Wyposażenie</b>	
Trójwymiarowa kontrola niewyważenia	•
Płukanie dezynfekujące	•
Efektywne mieszaki	•
Sprężyna w systemie sprężynowym	•
Kontrola temperatury	•
Specjalna grzałka	•
Automatyka wagowa +	•
Dokładanie prania	•
Wybór programu przy użyciu kolorowej ramki	•
Wyłącznik awaryjny	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Kwota recyklingu w %	92
<b>Możliwości podłączenia</b>	
System inkasujący (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Pojemności</b>	
Pościel syntetyczna [ilość]	2
Poduszki syntetyczne [ilość]	4
Pościel z pierza [ilość]	2
Poduszki z pierza [ilość]	4
<b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•