

PWM 514 Self-Service [EL DV]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z M Touch Pro, specjalnie na potrzeby samoobsługi.



- Optymalne czyszczenie i najniższe zużycie – innow. techn. Miele
- Objętość bębna 130 l, ładowność 14.0 kg
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyśw. Fulltouch – M Touch Pro
- Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki autom. zamykaniu drzwiczek
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

EAN: 4002516358244 / Numer materiału: 11580330 / Stary numer materiału: 51514010EU

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Performance
Front	Szary stalowy
Kolor panelu	Stal szlachetna
Maksymalna wielkość ładunku przy proporcji napelnienia 1:9 w kg	14,0
Proporcje napelnienia	1:9
Wielkość załadunku w kg	14,0
Pojemność bębna w l	130
Otwór drzwi [Ø] w mm	415
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	prawa strona
Automatyczny zamek drzwiowy	•
Innowacyjny zbiornik kąpielii piorącej	•
Bezobsługowy silnik z przetwornicą częstotliwości	•
Opatentowany bęben SoftCare 2.0	•
Zastosowanie	
Dla pralni	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Dane dotyczące mocy	
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l/kg	7,20
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	109,2
Zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	2,80
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	56
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej i ciepłej wody w l	100,8
Zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh	0,98
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min	49
Zużycie energii w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	1,82
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w %	53
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na ciepło w %	49
Ilość obrotów wirowania w obr./min	1025
Współczynnik G	364
Przetestowany czas pracy	30000
Sterowanie	
Typ sterowania	M Touch Pro
Możliwość programowania	Programowalne
Możliwa konfiguracja wstępna pod klienta	•
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	Dowolny wybór
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•

PWM 514 Self-Service [EL DV]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z M Touch Pro, specjalnie na potrzeby samoobsługi.



EAN: 4002516358244 / Numer materiału: 11580330 / Stary numer materiału: 51514010EU

Możliwość wprowadzenia masy przed rozpoczęciem programu	•
Progr. podst./dla grup docel.	
Programy podstawowe	•
Dozowanie	
Maksymalne możliwości podłączenia dla pomp dozujących [ilość]	12
Wykrywanie stanu opróżnienia	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	9,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	9,60
Zabezpieczenie w A	16
Możliwy wariant napięciowy 1	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 60HZ
Moc grzewcza w kW	9,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	9,60
Zabezpieczenie w A	16
Podłączenie/odpływ wody	
Woda zimna [ilość]	2x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Woda ciepła [ilość]	1 x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Woda twarda (opcja) [ilość]	2x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Zawór spustowy	DN 70
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1350
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	799
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	986
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1480
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1090
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1130
Waga netto w kg	272,0
Waga brutto w kg	291
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	4414
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	67 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	6,48
Wyposażenie	
Trójwymiarowa kontrola niewyważenia	•
Płukanie dezynfekujące	•
Efektywne mieszaki	•
Sprężyna w systemie sprężynowym	•
Kontrola temperatury	•
Specjalna grzałka	•
Automatyka wagowa +	•
Dokładanie prania	•
Wybór programu przy użyciu kolorowej ramki	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Efektywność i ekologia	
Kwota recyklingu w %	91

PWM 514 Self-Service [EL DV]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z M Touch Pro, specjalnie na potrzeby samoobsługi.



EAN: 4002516358244 / Numer materiału: 11580330 / Stary numer materiału: 51514010EU

Możliwości podłączenia	
System inkasujący (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Pojemności	
Pościel syntetyczna [ilość]	1
Poduszki syntetyczne [ilość]	3
Pościel z pierza [ilość]	1
Poduszki z pierza [ilość]	3
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•