

## PWM 520 Self-Service [EL DV]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z M Touch Pro, specjalnie na potrzeby samoobsługi.



- Objętość bębna 180 l, ładowność 20.0 kg
- Optymalne czyszczenie i najniższe zużycie – innow. techn. Miele
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyśw. Fulltouch – M Touch Pro
- Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki autom. zamykaniu drzwiczek
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

EAN: 4002516358275 / Numer materiału: 11580370 / Stary numer materiału: 51520012EU

<b>Konstrukcja i wersja</b>	
Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Performance
Front	Szary stalowy
Kolor panelu	Stal szlachetna
Maksymalna wielkość ładunku przy proporcji napelnienia 1:9 w kg	20,0
Proporcje napelnienia	1:9
Wielkość załadunku w kg	20,0
Pojemność bębna w l	180
Otwór drzwi [Ø] w mm	415
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	prawa strona
Automatyczny zamek drzwiowy	•
Innowacyjny zbiornik kąpielii piorącej	•
Bezobsługowy silnik z przetwornicą częstotliwości	•
Opatentowany bęben SoftCare 2.0	•
<b>Zastosowanie</b>	
Dla pralni	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
<b>Dane dotyczące mocy</b>	
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l/kg	7,80
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l/kg	7,20
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	156,0
Zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	4,00
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	57
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej i ciepłej wody w l	144,0
Zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh	1,40
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min	49
Zużycie energii w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	2,60
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w %	53
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na ciepło w %	49
Ilość obrotów wirowania w obr./min	950
Współczynnik G	361
Przetestowany czas pracy	30000
<b>Sterowanie</b>	
Typ sterowania	M Touch Pro
Możliwość programowania	Programowalne
Możliwa konfiguracja wstępna pod klienta	•
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	Dowolny wybór
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•

## PWM 520 Self-Service [EL DV]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z M Touch Pro, specjalnie na potrzeby samoobsługi.



EAN: 4002516358275 / Numer materiału: 11580370 / Stary numer materiału: 51520012EU

Możliwość wprowadzenia masy przed rozpoczęciem programu	•
<b>Progr. podst./dla grup docel.</b>	
Programy podstawowe	•
<b>Dozowanie</b>	
Maksymalne możliwości podłączenia dla pomp dozujących [ilość]	12
Wykrywanie stanu opróżnienia	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	15,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	16,00
Zabezpieczenie w A	25
<b>Możliwy wariant napięciowy 1</b>	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 60HZ
Moc grzewcza w kW	15,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	16,00
Zabezpieczenie w A	25
<b>Podłączenie/odpływ wody</b>	
Woda zimna [ilość]	2x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Woda ciepła [ilość]	1 x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Woda twarda (opcja) [ilość]	2x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Zawór spustowy	DN 70
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1450
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	924
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	926
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1585
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1090
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1130
Waga netto w kg	385,0
Waga brutto w kg	405
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m <sup>2</sup>	5716
<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	67 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	6,48
<b>Wyposażenie</b>	
Trójwymiarowa kontrola niewyważenia	•
Płukanie dezynfekujące	•
Efektywne mieszaki	•
Sprężyna w systemie sprężynowym	•
Kontrola temperatury	•
Specjalna grzałka	•
Automatyka wagowa +	•
Dokładanie prania	•
Wybór programu przy użyciu kolorowej ramki	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Kwota recyklingu w %	92

## PWM 520 Self-Service [EL DV]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z M Touch Pro, specjalnie na potrzeby samoobsługi.



EAN: 4002516358275 / Numer materiału: 11580370 / Stary numer materiału: 51520012EU

<b>Możliwości podłączenia</b>	
System inkasujący (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
<b>Pojemności</b>	
Pościel syntetyczna [ilość]	2
Poduszki syntetyczne [ilość]	4
Pościel z pierza [ilość]	2
Poduszki z pierza [ilość]	4
<b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•