

PWM 920 [SD DV DD]

Profesjonalna pralka, nagrzewana parą (bezpośrednio)

Z komorą do sflukiwania środków piorących, M Touch Pro Plus – dow. progr.



- Objętość bębna 180 l, ładowność 20.0 kg
- Optymalna obsługa dzięki kol. wysł. Fulltouch – M Touch Pro Plus
- Optymalne czyszczenie i najniższe zużycie – innow. techn. Miele
- Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki autom. zamykaniu drzwiczek
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

EAN: 4002516358305 / Numer materiału: 11580400 / Stary numer materiału: 51920012EU

| Konstrukcja i wersja | |
|--|---------------------------|
| Konstrukcja | Pralki ładowane od frontu |
| Linia | Performance Plus |
| Front | Stal szlachetna |
| Kolor panelu | Stal szlachetna |
| Maksymalna wielkość ładunku przy proporcji napelnienia 1:9 w kg | 20,0 |
| Proporcje napelnienia | 1:9 |
| Wielkość załadunku w kg | 20,0 |
| Pojemność bębna w l | 180 |
| Otwór drzwi [Ø] w mm | 415 |
| Kąt otwarcia drzwi w stopniach | 180 |
| Zawiasy drzwi | prawa strona |
| Automatyczny zamek drzwiowy | • |
| Innowacyjny zbiornik kąpielii piorącej | • |
| Bezobsługowy silnik z przetwornicą częstotliwości | • |
| Opatentowany bęben SoftCare 2.0 | • |
| Zastosowanie | |
| Dla hotelarstwa i gastronomii | • |
| Dla domów seniora i opieki | • |
| Dla Facility Management | • |
| Dla pralni | • |
| Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych | • |
| Dla czyszczenia tekstyliów | • |
| Dla pralni i magli | • |
| Dla rzemiosła | • |
| Dla straży pożarnej i służb ratunkowych | • |
| Dla stadnin i stajni jeździeckich | • |
| Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli | • |
| Dla szpitali | • |
| Dla kempingów | • |
| Dla klubów sportowych | • |
| Dla branży beauty, wellness i fitness | • |
| Dla przychodni lekarskich i dentystycznych | • |
| Dla przemysłu petrochemicznego | • |
| Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego | • |
| Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych | • |
| Dla instytucji państwowych/socjalnych | • |
| Dane dotyczące mocy | |
| Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów | • |
| Potwierdzona higieniczność | • |
| Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l/kg | 6,20 |
| Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh/kg | 0,13 |
| Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l/kg | 5,90 |
| Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l | 124,0 |
| Zużycie wody w programie Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do zimnej wody w l | 229,0 |

PWM 920 [SD DV DD]

Profesjonalna pralka, nagrzewana parą (bezpośrednio)

Z komorą do sflukiwania środków piorących, M Touch Pro Plus – dow. progr.



EAN: 4002516358305 / Numer materiału: 11580400 / Stary numer materiału: 51920012EU

| | |
|---|------------------------|
| Zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh | 2,50 |
| Zużycie energii w programie Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do zimnej wody w kWh | 4,10 |
| Czas trwania programu w przypadku podłączenia do zimnej wody w min | 49 |
| Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej i ciepłej wody w l | 118,0 |
| Zużycie wody w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w l | 116,0 |
| Zużycie energii w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh | 1,70 |
| Czas trwania programu ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w min | 39 |
| Zużycie wody w programie ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l | 114,0 |
| Czas trwania programu Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do zimnej wody w min | 61 |
| Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w % | 48 |
| Wilgotność resztkowa przy płukaniu na ciepło w % | 44 |
| Wilgotność resztkowa przy przygotowywaniu nakładek myjących w % | 25 |
| Ilość obrotów wirowania w obr./min | 1075 |
| Współczynnik G | 462 |
| Przetestowany czas pracy | 30000 |
| Sterowanie | |
| Typ sterowania | M Touch Pro Plus |
| Możliwość programowania | Dowolnie programowalne |
| Maksymalny czas opóźnienia startu w h | Dowolny wybór |
| Wskazanie czasu pozostałego | • |
| Wskazanie przebiegu programu | • |
| Ustawienia języka wyświetlacza | • |
| Możliwość wprowadzenia masy przed rozpoczęciem programu | • |
| Progr. podst./dla grup docel. | |
| Programy podstawowe | • |
| Dozowanie | |
| Szuflada na detergenty | 3 kom. |
| Maksymalne możliwości podłączenia dla pomp dozujących [ilość] | 12 |
| Wykrywanie stanu opróżnienia | • |
| Standardowe przyłącze elektryczne | |
| Rodzaj grzania | Para bezpośrednia |
| Przyłącze elektryczne | 3N AC 400V 50HZ |
| Moc grzewcza pary w kW | 27,00 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 3,10 |
| Zabezpieczenie w A | 16 |
| Możliwy wariant napięciowy 1 | |
| Przyłącze elektryczne | 3N AC 400V 60HZ |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 3,10 |
| Zabezpieczenie w A | 16 |

PWM 920 [SD DV DD]

Profesjonalna pralka, nagrzewana parą (bezpośrednio)

Z komorą do spłukiwania środków piorących, M Touch Pro Plus – dow. progr.

EAN: 4002516358305 / Numer materiału: 11580400 / Stary numer materiału: 51920012EU

| | |
|---|-----------------------------|
| Podłączenie/odpływ wody | |
| Woda zimna [ilość] | 3x 1/2" ze śrubunkiem 3/4" |
| Woda ciepła [ilość] | 1 x 1/2" ze śrubunkiem 3/4" |
| Woda twarda (opcja) [ilość] | 2x 1/2" ze śrubunkiem 3/4" |
| Zawór spustowy | DN 70 |
| Przyłącze pary | |
| Przyłącze pary | 1/2" |
| Wymiary i waga | |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm | 1450 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm | 924 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm | 935 |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm | 1585 |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 1090 |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 1130 |
| Waga netto w kg | 390,0 |
| Waga brutto w kg | 410 |
| Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ² | 5765 |
| Wartości emisyjne | |
| Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy | 67 dB(A) re 20 µPa |
| Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h | 6,48 |
| Wyposażenie | |
| Opatentowane wstępne odwadnianie | • |
| Przygotowywanie ścierek | • |
| Trójwymiarowa kontrola niewyważenia | • |
| Płukanie dezynfekujące | • |
| Efektywne mieszaki | • |
| EcoSpeed | • |
| Sprężyna w systemie sprężynowym | • |
| Kontrola temperatury | • |
| Specjalna grzałka | • |
| Automatyka wagowa + | • |
| Przepływomierz (opcja) | • |
| Dokładanie prania | • |
| Wybór programu przy użyciu kolorowej ramki | • |
| Wyłącznik awaryjny | • |
| Akcesoria niezależne od urządzenia | • |
| Efektywność i ekologia | |
| Kwota recyklingu w % | 92 |
| Możliwości podłączenia | |
| System inkasujący (opcja) | • |
| Złącze optyczne dla dostępu serwisowego | • |
| Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja) | • |
| Odzyskiwanie wody (opcja) | • |
| LAN | • |
| WiFi | • |
| Connector Box | • |
| Pojemności | |
| Maski oddechowe [ilość] | 15 |
| Hełmy ochronne [liczba] | 5 |
| Mundury [ilość] | 3 |

PWM 920 [SD DV DD]

Profesjonalna pralka, nagrzewana parą (bezpośrednio)

Z komorą do sflukiwania środków piorących, M Touch Pro Plus – dow. progr.



EAN: 4002516358305 / Numer materiału: 11580400 / Stary numer materiału: 51920012EU

| | |
|--|-----|
| Kurtki mundurowe [ilość] | 5 |
| Kombinezony chemiczne [ilość] | 2 |
| Pościel syntetyczna [ilość] | 2 |
| Poduszki syntetyczne [ilość] | 4 |
| Pościel z pierza [ilość] | 2 |
| Poduszki z pierza [ilość] | 4 |
| Ścierki, 22 g [ilość] | 456 |
| Mopy, bawełna, 40 cm/190 g [ilość] | 106 |
| Mopy, bawełna, 50 cm/220 g [ilość] | 91 |
| Mopy, mikrofaza, 40 cm/120 g [ilość] | 167 |
| Mopy, mikrofaza, 50 cm/170 g [ilość] | 117 |
| Mopy, office, 100 g [ilość] | 200 |
| Mopy, stairway, 150 g [ilość] | 130 |
| Letnie derki dla koni [ilość] | 3 |
| Normy, znaki certyfikacyjne | |
| CE | • |
| VDE | • |
| Ochrona przeciwbryzgowa IP X4 | • |
| WEEE | • |
| Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE | • |