

H 7262 BP

Piekarnik Miele

Z wyświetlaczem tekstowym, pieczeniometerem i czyszczeniem pirolitycznym



- Wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor S
- Minimalny wysiętek przy czyszczeniu wnętrza – wyposażenie pirolityczne
- Prosto do idealnego rezultatu – programy automatyczne
- Dużo miejsca i komfort – 76 l pojemności komory na 5 poziomach
- Łatwa obsługa na wszystkich płaszczyznach – wysuw FlexiClip

A+


EAN: 4002516361312 / Numer materiału: 11581260 / Stary numer materiału: 22726235D

Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	•
VitroLine	•
Kolor urządzenia	GraphitGrey
Pełnia smaku	
Szybkie nagrzewanie	•
Pieczeniometer	z kablem
Programy	
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Automatyka pieczenia	•
Termonawiew Eco	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Komfort obsługi	
Wyświetlacz	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Wyświetlanie godziny	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Komfort pielęgnacji	
Samoczyszczenie pirolityczne	•
Katalizator	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Blokada drzwiczek w trybie pirolizy	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	76
Liczba poziomów	5
Liczba poziomów komory gotowania 1	5


H 7262 BP

Piekarnik Miele


Z wyświetlaczem tekstowym, pieczeniometerem i czyszczeniem pirolitycznym




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings




built-in H7000 XL, installation drawing




H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2x6xB/BP, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings




DG7x40, DGC7x4x, DGC7x6x, DGM7x4x, DO7, H2860B/BP, H7240BM, H7x40BM, H7x4xB/BP, H7x6xB/BP, installation drawings



H226x-1B/BP/E/EP/I/IP, H2760B/BP, H28x0B/BP, H7x40BM/BMX, H7x6xB/BP/BPX, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing




H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings

H 7262 BP

Piekarnik Miele

Z wyświetlaczem tekstowym, pieczeniomierzem i czyszczeniem pirolitycznym



H2xxx-1 B/BP/E/I/IP, H7xxx B/BP/BM/BMX, installation drawings