

CM 6160 MilkPerfection

Wolnostojący ekspres do kawy

Z WiFiConn@ct i różnymi specjałami kawowymi dla największej możliwej swobody.



- Kremowa pianka z mleka dla różnorodnych kawowych przysmaków
- Perfekcyjne rezultaty i intensywny aromat kawy – AromaticSystem
- Równoczesne przygotow. przy pomocy przycisku – OneTouch for Two
- Komfortowe czyszczenie za pomocą specjalnych programów
- Najprostsza komunikacja z urządzeniem – WiFiConn@ct

EAN: 4002516358992 / Numer materiału: 11584240 / Stary numer materiału: 29616020PL

Konstrukcja	
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą	•
Kolor	ObsidianBlack
Pełnia smaku	
AromaticSystem	•
Funkcja OneTouch	•
Funkcja OneTouch for Two	•
DoubleShot	•
Programowalne profile użytkowników	4
Zachowujący aromat młynek żarnowy	•
Ustawianie stopnia mielenia	•
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie kawy mielonej	•
Programowanie mielonej ilości	•
Programowanie ilości wody	•
Programowanie temperatury wody	•
Programowanie ilości mleka	•
Programowanie ilości pianki z mleka	•
Programowanie zaparzania wstępnego	•
TeaTimer	•
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Wyświetlacz	DirectSensor
PerformanceMode	•
BrilliantLight	•
Tryb zaawansowany	•
MultiLingua	•
Liczba rodzajów ziaren kawy	1
Liczba pojemników na ziarno kawy	1
Pojemność pojemnika na ziarna kawy A w g	300
Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g	300
Pojemność pojemnika na wodę w l	1,8
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach	10
Pojemność tacki ociekacza w l	0,8
Łatwy dostęp do zasobnika	•
Programowanie czasu czuwania	•
Indywidualne ustawienia	•
Rodzaje napojów	
Możliwość wyboru ilości napojów w ml	20-300
Ristretto pojedyncze	•
Ristretto podwójne	•
Espresso pojedyncze	•
Espresso podwójne	•
Kawa pojedyncza	•
Kawa podwójna	•
Kawa duża pojedyncza	•
Kawa duża podwójna	•
Cappuccino pojedyncze	•
Cappuccino podwójne	•
Latte Macchiato pojedyncze	•

CM 6160 MilkPerfection

Wolnostojący ekspres do kawy

Z WiFiConn@t i różnymi specjałami kawowymi dla największej możliwej swobody.



EAN: 4002516358992 / Numer materiału: 11584240 / Stary numer materiału: 29616020PL

Latte Macchiato podwójne	•
Gorące mleko pojedyncze	•
Gorące mleko podwójne	•
Pianka mleczna pojedyncza	•
Pianka mleczna podwójna	•
Espresso Macchiato pojedyncze	•
Espresso Macchiato podwójne	•
Cappuccino Italiano pojedyncze	•
Cappuccino Italiano podwójne	•
Flat white pojedyncze	•
Flat white podwójne	•
Café au lait pojedyncze	•
Café au lait podwójne	•
Caffè Latte pojedyncze	•
Caffè Latte podwójne	•
Gorąca woda pojedyncza	•
Herbata czarna pojedyncza	•
Herbata ziołowa pojedyncza	•
Herbata owocowa pojedyncza	•
Herbata zielona pojedyncza	•
Herbata biała pojedyncza	•
Herbata japońska pojedyncza	•
Dzbanek kawy	•
Efektywność i ekologia	
Dostępny energooszczędny tryb Eco	•
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	0,1
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,5
Komfort pielęgnacji	
Ręczne odkamienianie	•
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego z pojemnika na wodę	•
Komfortowe programy czyszczące	•
Funkcja automatycznego płukania	•
ComfortClean	•
Wymowany przewód mlekowy	•
Wymowany zaparzac	•
Możliwość ustawienia twardości wody	•
Dane techniczne	
Przestawianie wylotu napoju na wysokość w cm	14,0
Przestawianie wylotu napoju na wysokość w cm	8,0
Szerokość urządzenia w mm	251
Wysokość urządzenia w mm	359
Głębokość urządzenia w mm	427
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,45
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Ciśnienie pompowania w bar	15
Długość przewodu elektrycznego w m	1,4

CM 6160 MilkPerfection

Wolnostojący ekspres do kawy

Z WiFiConn@ct i różnymi specjałami kawowymi dla największej możliwej swobody.



EAN: 4002516358992 / Numer materiału: 11584240 / Stary numer materiału: 29616020PL

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Tabletki odkamieniające

•

Tabletki czyszczące

•

Skrócona instrukcja obsługi z tyłu urządzenia

•

Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk,
deutsch, english, español,
français, hrvatski, italiano,
magyar, nederlands,
norsk, polski, português,
русский, română,
slovenčina, slovenščina,
srpski, suomi, svenska,
türkçe, українська, čeština,
ελληνικά,