

H 7162 B

Piekarnik Miele

Z wyświetlaczem tekstowym, pieczeniometerem i PerfectClean



- Wyświetlacz tekstowy z obsługą sensorową – DirectSensor S
- Szczególnie łatwe czyszczenie – wyposażenie PerfectClean
- Prosto do idealnego rezultatu – programy automatyczne
- Dużo miejsca i komfort – 76 l pojemności komory na 5 poziomach
- Łatwa obsługa na wszystkich płaszczyznach – wysuw FlexiClip



EAN: 4002516376002 / Numer materiału: 11598840 /

Stary numer materiału: 22716244B

Konstrukcja	
ContourLine	•
Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	•
Pełnia smaku	
Szybkie nagrzewanie	•
Pieczeniometer	z kablem
Programy	
Termonawiew Plus	•
Grzanie górne/dolne	•
Intensywny	•
Automatyka pieczenia	•
Grill z nawiewem	•
Grill	•
Grzanie dolne	•
Termonawiew Eco	•
Rozmrażanie	•
Programy automatyczne	•
Design	
Kolor	Stal CleanSteel
Komfort obsługi	
Wyświetlacz	DirectSensor S
SoftOpen	•
SoftClose	•
MultiLingua	•
Wyświetlanie godziny	•
Minutnik	•
Programowanie czasu rozpoczęcia gotowania	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Komfort pielęgnacji	
Powierzchnia ze stali szlachetnej/CleanSteel	•
Komora z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianą tylną	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	76

H 7162 B

Piekarnik Miele

Z wyświetlaczem tekstowym, piezoniemierzem i PerfectClean



EAN: 4002516376002 / Numer materiału: 11598840 /

Stary numer materiału: 22716244B

Liczba poziomów	5
Liczba poziomów komory gotowania 1	5
Liczba poziomów komory gotowania 2	5
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot halogenowy
Temperatury w °C	30–300
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	300
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	590
Wysokość wnęki maks. w mm	595
Głębokość wnęki w mm	550
Wymiary urządzenia (szer. x wys. x gł.) w mm	595 x 596 x 569
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	596
Głębokość urządzenia w mm	569
Waga w kg	42,0
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,50
Napięcie w V	220-240
Długość przewodu elektrycznego w m	1,50
Częstotliwość w Hz	50
Zabezpieczenie w A	16
Liczba faz	1
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Wymiana źródła światła	Klient

Wposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

Blacha do pieczenia z PerfectClean HBB 71	1
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean HUBB 71	1
Ruszt do pieczenia pokryty powłoką PerfectClean	1
Wysuw FlexiClip HFC 70-C (para)	1
Piezoniemierz z przewodem	1
Wyjmowane prowadnice boczne z powłoką PerfectClean (para)	1

Dostępne języki wyświetlacza


Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

bahasa malaysia, dansk, deutsch, english, español, français, hrvatski, italiano, magyar, nederlands, norsk, polski, português, русский, română, slovenčina, slovenščina, srpski, suomi, svenska, türkçe, українська, čeština, ελληνικά,
 [?][?][?][?][?][?][?][?][?][?],
 [?][?], [?][?][?][?], [?][?][?]


H 7162 B

Piekarnik Miele


Z wyświetlaczem tekstowym, pieczeniometerem i PerfectClean




installation H7000 XL, installation drawing




installation H7000 XL, installation drawing, GB, AU




side view H7000 XL, installation drawings



built-in H7000 XL, installation drawing



Installation H7000 XL underframe, installation drawings



side view H7000 XL build-under, installation drawing