


PFD 101

Zmywarka wolnostojąca

do stosów naczyń z gospodarstwa domowego, firmowych, podręcznych i zmywalni.



- Wydajność zmywania: 13 kompletów naczyń w ciągu tylko 17 min*
- O 13% mniejsze zużycie energii**
- Intuicyjna obsługa dzięki przejrzystej aranżacji zaślepki
- Wszystko całkowicie suche – Wspomaganie suszenia AutoOpen
- Elastyczne rozmieszczenie ładunku dla najlepszych rezultatów

* W zależności od warunków budowlanych (temperatura dopływu wody/podłączenie do prądu) podane wartości mogą się zmienić.

** W odniesieniu do programu ECO, w porównaniu z poprzednim modelem.



EAN: 4002516366652 / Numer materiału: 11605090 /

Stary numer materiału: 61010100EP2

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Zmywarka wolnostojąca, ładowana od frontu
Linia	ProfiLine
System płukania	Z systemem świeżej wody, załadunek od przodu
Liczba poziomów płukania	2
Front	Brilliantwhite
Pokrywa	Tworzywo sztuczne
Ścianki boczne	Brilliantwhite
Kolor panelu	CleanSteel
Zastosowanie	
Dla pensjonatów	•
Dla uniwersytetów i szkół	•
Dla biur i agencji	•
Dla prywatnych gospodarstw domowych	•
Dla rzemiosła	•
Dla klubów sportowych	•
Dane dotyczące mocy	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Pompa obiegowa Qmax w l/min	75
Najkrótszy czas trwania programu w minutach	17
Maksymalna temperatura spłukiwania końcowego w °C	75
Wydajność mycia naczyń/wsad	13
Żywność w cyklach mycia	12500
Miele MOVE	
Możliwość łączenia w sieć za pomocą Miele MOVE	•
Sterowanie	
Typ sterowania	Sterowanie elektroniczne
Wybór programu	Przyciski wyboru programów
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programy zmywania [liczba]	8
Regulowana temperatura spłukiwania	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Wskaźnik kontrolny sit	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	7,10
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	7,30
Zabezpieczenie w A	16
Długość przewodu przyłączeniowego w m	1,70
Możliwy wariant napięciowy 1	
Przyłącze elektryczne	AC 230V 50HZ
Moc grzewcza w kW	1,90

PFD 101

Zmywarka wolnostojąca

do stosów naczyń z gospodarstwa domowego, firmowych, podręcznych i zmywalni.



EAN: 4002516366652 / Numer materiału: 11605090 /

Stary numer materiału: 61010100EP2

Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10
Zabezpieczenie w A	10-16

Podłączenie/odpływ wody

Woda ciepła lub zimna [ilość]	1
Wymagane ciśnienie dynamiczne w barach	1,00-10,00
Pompa spustowa [DN]	22
Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm	100
Zintegrowane zmiękczenie wody	•
Maksymalna twardość wody w mmol/l	6,50
System ochrony wodnej	Waterproof system
Długość węża dopływowego w cm	150
Długość węża odpływowego w cm	150

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	845
Wymiar zewnętrzny z pokrywą, wysokość w mm	845
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	598
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	600
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	970
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	690
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, wysokość w mm	540
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, szerokość w mm	510
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza górnego w mm	450
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza dolnego w mm	450
Wysokość wsuwania nad podłogą w mm	210
Wymagana szerokość wnęki w mm	600
Waga netto [kg]	56
Waga brutto w kg	64
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	1000

Wartości emisyjne

Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Poziom mocy akustycznej (LwA)	0,0

Programy

Uniwersalny	•
Program skrócony	•
Higiena	•
Na zimno/Płukanie wstępne	•
Szkło	•
Tworzywa sztuczne	•
Energooszczędny/Eco	•
Intensywny	•


Aranżacja kosza

Wyposażenie kosza ExtraComfort P	•
Elastyczna aranżacja koszy FlexLine	•
Uchwyt na kieliszki FlexCare [ilość]	2
Półeczka na filiżanki FlexCare [ilość]	1
Kosz na sztucze	•

PFD 101

Zmywarka wolnostojąca

do stosów naczyń z gospodarstwa domowego, firmowych, podręcznych i zmywalni.



EAN: 4002516366652 / Numer materiału: 11605090 /

Stary numer materiału: 61010100EP2

Kosz górny o regulowanej wysokości	•
Możliwość łączenia z koszem na butelki APFD 210	•
Wypożyczenie	
Profesjonalne przyłącze elektryczne	•
Suszenie	Dodatkowe suszenie, Wspomaganie suszenia AutoOpen, Aktywne suszenie kondensacyjne
AutoClose	•
1 wielofunkcyjne urządzenie dozujące/drzwi dla detergentu w proszku i nabyliczaczka	•
EcoFeedback	•
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Brilliant GlassCare	•
Komora zmywania z wysokiej jakości stali szlachetnej	•
Złącze optyczne	•
SmartStart	•
FlexiTimer z funkcją EcoStart	•
Ektywność i ekologia	
Wielkość ładunku w programie ECO w kompletach naczyń	13
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	E
Zużycie energii w programie ECO na 100 cykli płukania w kWh	93
Zużycie wody w programie ECO na cykl zmywania w l	12,0
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D)	C
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re 1 pW	46
Czas trwania programu ECO w min	250
Możliwości podłączenia	
Zewnętrzny moduł dozujący płynny środek czyszczący	•
Wi-Fi	•
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•
VDE	•
Kompatybilność elektromagnetyczna	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•