

## PFD 104 SCVi XXL

Zmywarka w pełni zintegrowana XXL z szufladą 3D-MultiFlex do stosów naczyń z gospodarstwa domowego, firmowych, podręcznych i zmywalni.



- Wydajność zmywania: 14 kompletów naczyń w ciągu tylko 17 min\*
- Elastyczne rozmieszczenie ładunku dla najlepszych rezultatów
- Aut. otwieranie drzwi poprzez dwukrotne stuknięcie – Knock2open
- Wszystko całkowicie suche – Wspomaganie suszenia AutoOpen
- Innowacyjny design i najwyższy komfort – szuflada 3D MultiFlex

\* W zależności od warunków budowlanych (temperatura dopływu wody/podłączenie do prądu) podane wartości mogą się zmienić.



EAN: 4002516366706 / Numer materiału: 11605160 /  
Stary numer materiału: 61010405EP2

<b>Konstrukcja i wersja</b>	
Konstrukcja	Zmywarka w pełni zintegrowana
Zmywarki XXL	•
Linia	ProfiLine
System płukania	Z systemem świeżej wody, ładunek od przodu
Liczba poziomów płukania	2
Front	Bez frontu
Ścianki boczne	Ocynek.
Kolor panelu	ObsidianBlack
Minimalny ciężar panelu frontowego w kg	5,0
Maksymalny ciężar panelu frontowego w kg	12,0
<b>Zastosowanie</b>	
Dla pensjonatów	•
Dla uniwersytetów i szkół	•
Dla biur i agencji	•
Dla prywatnych gospodarstw domowych	•
Dla rzemiosła	•
Dla klubów sportowych	•
<b>Dane dotyczące mocy</b>	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Pompa obiegowa Qmax w l/min	75
Najkrótszy czas trwania programu w minutach	17
Maksymalna temperatura spłukiwania końcowego w °C	75
Wydajność mycia nakryć/wsad	14
Żywotność w cyklach mycia	12500
<b>Miele MOVE</b>	
Możliwość łączenia w sieć za pomocą Miele MOVE	•
<b>Sterowanie</b>	
Typ sterowania	Sterowanie elektroniczne
Wybór programu	Przyciski wyboru programów
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programy zmywania [liczba]	8
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Wskaźnik kontrolny sit	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	7,10
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	7,30
Zabezpieczenie w A	16
Długość przewodu przyłączeniowego w m	1,70
<b>Możliwy wariant napięciowy 1</b>	
Przyłącze elektryczne	AC 230V 50HZ

## PFD 104 SCVi XXL

Zmywarka w pełni zintegrowana XXL z szufladą 3D-MultiFlex do stosów naczyń z gospodarstwa domowego, firmowych, podręcznych i zmywalni.



EAN: 4002516366706 / Numer materiału: 11605160 /  
Stary numer materiału: 61010405EP2

Moc grzewcza w kW	1,90
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10
Zabezpieczenie w A	10-16

### Podłączenie/odpływ wody

Woda ciepła lub zimna [ilość]	1
Wymagane ciśnienie dynamiczne w barach	1,00-10,00
Pompa spustowa [DN]	22
Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm	100
Zintegrowane zmiękczenie wody	•
Maksymalna twardość wody w mmol/l	6,50
System ochrony wodnej	Waterproof system
Długość węża dopływowego w cm	150
Długość węża odpływowego w cm	150

### Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	845
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	598
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	550
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	960
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	700
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, wysokość w mm	580
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, szerokość w mm	510
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza górnego w mm	450
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza dolnego w mm	450
Wysokość wsuwania nad podłogą w mm	210
Wymagana szerokość wnęki w mm	600
Waga netto [kg]	51
Waga brutto w kg	58
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m <sup>2</sup>	1000

### Wartości emisyjne

Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Poziom mocy akustycznej (LwA)	45,0

### Programy

Uniwersalny	•
Program skrócony	•
Higiena	•
Na zimno/Płukanie wstępne	•
Szkło	•
Tworzywa sztuczne	•
Energooszczędny/Eco	•
Intensywny	•

### Aranżacja kosza

Wyposażenie kosza MaxiComfort P	•
Elastyczna aranżacja koszy FlexLine	•
Uchwyt na kieliszki FlexCare [ilość]	4
Półeczka na filiżanki FlexCare [ilość]	2
Kosz górny o regulowanej wysokości	•

## PFD 104 SCVi XXL

Zmywarka w pełni zintegrowana XXL z szufladą 3D-MultiFlex do stosów naczyń z gospodarstwa domowego, firmowych, podręcznych i zmywalni.



EAN: 4002516366706 / Numer materiału: 11605160 /

Stary numer materiału: 61010405EP2

Możliwość łączenia z koszem na butelki APFD 210 •

Opatentowana szuflada 3D MultiFlex •

### Wyposażenie

Profesjonalne przyłącze elektryczne •

Suszenie Wspomaganie suszenia AutoOpen, Dodatkowe suszenie, Aktywne suszenie kondensacyjne

1 wielofunkcyjne urządzenie dozujące/drzwi dla detergentu w proszku i nablyszczacza •

Komora zmywania z wysokiej jakości stali szlachetnej •

BrilliantLight •

Knock2open •

AutoClose •

EcoFeedback •

Brilliant GlassCare •

Regulowana temperatura spłukiwania •

Złącze optyczne •

SmartStart •

FlexiTimer z funkcją EcoStart •

Wi-Fi •

### Efektywność i ekologia

Wielkość załadunku w programie ECO w kompletach naczyń 14

Klasa efektywności energetycznej (A–G) E

Zużycie energii w programie ECO na 100 cykli płukania w kWh 95

Zużycie wody w programie ECO na cykl zmywania w l 12,0

Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D) C

Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re 1 pW 45

Czas trwania programu ECO w min 250

### Możliwości podłączenia

Zewnętrzny moduł dozujący dla detergentu w płynie •

### Normy, znaki certyfikacyjne

CE •

Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE •

VDE •

Kompatybilność elektromagnetyczna •

DIN EN 17735 •

EN 1717 •