

## PRI 421 [EL SOM LAM IB RF]

Magiel nieckowy, elektryczny

z owinięciem lamelowym, podajnikiem pasowym i zwrotem prania do użytku na morzu.



- Wydajność 67.0 kg/h\*, średnica walca 365 mm, szerokość robocza 2040 mm
- Szybkie schładzanie tekstyliów – stół odbiorczy EasyFold
- Najnowsze sterowanie – wyświetlacz dotykowy
- Szybkie wybieranie najważniejszych ustawień – program ulubiony
- Najwyższa wydajność maglowania – elastyczne mocowanie niecki

\* Przy wilgotności resztkowej 50% – dane dotyczące wydajności zgodnie z normą DIN 11 902: rzeczywista wydajność maglowania zależy od ogólnych warunków, takich jak rodzaj tekstyliów i doświadczenie personelu obsługującego.

EAN: 4002516367611 / Numer materiału: 11606170 /

Stary numer materiału: 53421109SOM

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Wkładanie prania od przodu, wyjmowanie prania z tyłu
Możliwość ustawienia równo ze ścianą	•
Linia	Professional
Oslona zewnętrzna	Szary stalowy
Średnica walca w mm	365
Szerokość robocza w mm	2040
Materiał niecki	Aluminium
Pokrowiec magła	Owinięcie sprężyn lamelowych
Płótno maglowe	Płótno z filcu igielkowego Aramid
Zastosowanie	
Dla zastosowań offshore	•
Dla branży morskiej	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność maglowania przy 25% wilgotności resztkowej w kg/h	113,0
Maksymalna wydajność maglowania przy 50% wilgotności resztkowej w kg/h	67,0
Przetestowany czas pracy	20000
Sterowanie	
Typ sterowania	Wyświetlacz dotykowy
Wyświetlacz dotykowy (opcja)	Touch-Display PRI
Ustawienie programu	Ustawianie określonych parametrów programowych
Minimalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	1,5
Maksymalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	5,4
Regulowana temperatura	Płynnie
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50-60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	22,90
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	23,50
Zabezpieczenie w A	50
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	1110
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	2759
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	1441
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1388
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	2866
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1096
Waga netto w kg	458
Waga brutto w kg	537
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m <sup>2</sup>	4493
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	56 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	13,70

PRI 421 [EL SOM LAM IB RF]

Magiel nieckowy, elektryczny

z owinięciem lamelowym, podajnikiem pasowym i zwrotem prania do użytku na morzu.



EAN: 4002516367611 / Numer materiału: 11606170 /

Stary numer materiału: 53421109SOM

<b>Wyposażenie</b>	
Opatentowany stół do wydawania EasyFold	•
Przedłużenie stołu wydawania (opcja)	•
Niecka HPC	•
Automatyczna ochrona palców/listwa chroniąca palce	•
Listwa przełącznika nożnego FlexControl	•
Stół podawczy z podajnikiem pasowym	•
Separator prania	•
Skrzynia na pranie	•
Zawracanie prania	•
Oslona (opcja)	•
Program ulubiony	•
Rozpoznawanie nieprawidłowych danych	•
Zawieszenie pneumatyczne	•
Funkcja Przerwa	•
Duża siła docisku	•
Wskazanie czyszczenia i woskowania niecki	•
Wyłącznik awaryjny	•
Zestaw pielęgnacyjny APRI 319 dla niecki w zakresie dostawy	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
<b>Możliwości podłączenia</b>	
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
<b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Ochrona przeciwbryzgowa IPX0	•
UKCA	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•