


PRI 421 [EL STW]

Magiel nieckowy, elektryczny

z najnowocześniejszym sterownikiem i owinięciem wełną stalową.



- Wydajność 113.0 kg/h*, średnica walca 365 mm, szerokość robocza 2040 mm
- Nadzwyczajne efekty wykończenia dzięki niecce HPC
- Najnowsze sterowanie – wyświetlacz dotykowy
- Szybkie wybieranie najważniejszych ustawień – program ulubiony
- Najwyższa wydajność maglowania – elastyczne mocowanie niecki

* Przy wilgotności resztkowej 25% – dane dotyczące wydajności zgodnie z normą DIN 11 902: rzeczywista wydajność maglowania zależy od ogólnych warunków, takich jak rodzaj tekstyliów i doświadczenie personelu obsługującego.


EAN: 4002516366003 / Numer materiału: 11606810 / Stary numer materiału: 53421101EU

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Wkładanie prania od przodu, wyjmowanie prania z tyłu
Linia	Professional
Ostłona zewnętrzna	Szary stalowy
Średnica walca w mm	365
Szerokość robocza w mm	2040
Materiał niecki	Aluminium
Pokrowiec magła	Elastyczna wełna stalowa
Płótno maglowe	Płótno z filcu igielkowego Aramid
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla pralni i magli	•
Dla szpitali	•
Dla zastosowań offshore	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność maglowania przy 25% wilgotności resztkowej w kg/h	113,0
Przetestowany czas pracy	20000
Sterowanie	
Typ sterowania	Wyświetlacz dotykowy
Wyświetlacz dotykowy (opcja)	Touch-Display PRI
Ustawienie programu	Ustawianie określonych parametrów programowych
Minimalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	1,5
Maksymalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	5,4
Regulowana temperatura	Płynnie
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50-60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	22,90
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	23,50
Zabezpieczenie w A	50
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	1110
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	2759
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	1441
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1388
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	2866
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1096
Waga netto w kg	357
Waga brutto w kg	436
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	3502
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	56 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	13,70
Wyposażenie	
Opatentowany stół do wydawania EasyFold	•

PRI 421 [EL STW]

Magiel nieckowy, elektryczny

z najnowocześniejszym sterownikiem i owinięciem wełną stalową.



EAN: 4002516366003 / Numer materiału: 11606810 / Stary numer materiału: 53421101EU

Przedłużenie stołu wydawania (opcja)	•
Niecka HPC	•
Automatyczna ochrona palców/listwa chroniąca palce	•
Listwa przełącznika nożnego FlexControl	•
Stół podawczy	•
Separator prania	•
Skrzynia na pranie	•
Zawracanie prania (opcja)	•
Oslona (opcja)	•
Program ulubiony	•
Rozpoznawanie nieprawidłowych danych	•
Zawieszenie pneumatyczne	•
Funkcja Przerwa	•
Duża siła docisku	•
Wskazanie czyszczenia i woskowania niecki	•
Wyłącznik awaryjny	•
Zestaw pielęgnacyjny APRI 319 dla niecki w zakresie dostawy	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Możliwości podłączenia	
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
Normy, znaki certyfikacyjne	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Ochrona przeciwbryzgowa IPX0	•
UKCA	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•