


## PRI 418 [EL LAM IB]

Magiel nieckowy, elektryczny  
z owinięciem lamelowym i podajnikiem pasowym.



- Wydajność 104.0 kg/h\*, średnica walca 365 mm, szerokość robocza 1750 mm
- Nadzwyczajne efekty wykończenia dzięki niecce HPC
- Najnowsze sterowanie – wyświetlacz dotykowy
- Szybkie wybieranie najważniejszych ustawień – program ulubiony
- Najwyższa wydajność maglowania – elastyczne mocowanie niecki

\* Przy wilgotności resztkowej 25% – dane dotyczące wydajności zgodnie z normą DIN 11 902: rzeczywista wydajność maglowania zależy od ogólnych warunków, takich jak rodzaj tekstyliów i doświadczenie personelu obsługującego.


EAN: 4002516367758 / Numer materiału: 11606870 /  
Stary numer materiału: 53418105EU

<b>Konstrukcja i wersja</b>	
Konstrukcja	Wkładanie prania od przodu, wyjmowanie prania z tyłu
Linia	Professional
Ochrona zewnętrzna	Szary stalowy
Średnica walca w mm	365
Szerokość robocza w mm	1750
Materiał niecki	Aluminium
Pokrowiec magła	Owinięcie sprężyn lamelowych
Płótno maglowe	Płótno z filcu igielkowego Aramid
<b>Zastosowanie</b>	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla pralni i magli	•
Dla szpitali	•
Dla zastosowań offshore	•
<b>Dane dotyczące mocy</b>	
Maksymalna wydajność maglowania przy 25% wilgotności resztkowej w kg/h	104,0
Przetestowany czas pracy	20000
<b>Sterowanie</b>	
Typ sterowania	Wyświetlacz dotykowy
Wyświetlacz dotykowy (opcja)	Touch-Display PRI
Ustawienie programu	Ustawianie określonych parametrów programowych
Minimalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	1,5
Maksymalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	5,4
Regulowana temperatura	Płynnie
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50-60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	21,40
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	22,00
Zabezpieczenie w A	50
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	1110
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	2469
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	1441
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1388
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	2576
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1096
Waga netto w kg	413
Waga brutto w kg	490
Maksymalne obciążenie podłoża w N	4052
<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	56 dB(A) re 20 µPa

PRI 418 [EL LAM IB]

Magiel nieckowy, elektryczny

z owinięciem lamelowym i podajnikiem pasowym.



EAN: 4002516367758 / Numer materiału: 11606870 /

Stary numer materiału: 53418105EU

Rozpraszanie ciepła do pomieszczenia w MJ/h 12,60

<b>Wyposażenie</b>	
Opatentowany stół do wydawania EasyFold	•
Przedłużenie stołu wydawania (opcja)	•
Niecka HPC	•
Automatyczna ochrona palców/listwa chroniąca palce	•
Listwa przełącznika nożnego FlexControl	•
Stół podawczy z podajnikiem pasowym	•
Separator prania	•
Skrzynia na pranie	•
Zawracanie prania (opcja)	•
Ostona (opcja)	•
Program ulubiony	•
Rozpoznawanie nieprawidłowych danych	•
Zawieszenie pneumatyczne	•
Funkcja Przerwa	•
Duża siła docisku	•
Wskazanie czyszczenia i woskowania niecki	•
Wyłącznik awaryjny	•
Zestaw pielęgnacyjny APRI 319 dla niecki w zakresie dostawy	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Kwota recyklingu w %	98
<b>Możliwości podłączenia</b>	
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe / zarządzanie energią (opcja)	•
<b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Ochrona przeciwbryzgowa IPX0	•
UKCA	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•