


## PRI 318 [EL STW]

Magiel nieckowy, elektryczny  
z wysoką mocą i najłatwiejszą obsługą.



- Wydajność 87.0 kg/h\*, średnica walca 300 mm, szerokość robocza 1750 mm
- Nadzwyczajne efekty wykończenia dzięki niecce HPC
- Najnowsze sterowanie – wyświetlacz dotykowy
- Szybkie wybieranie najważniejszych ustawień – program ulubiony
- Najwyższa wydajność maglowania – elastyczne mocowanie niecki


\* Przy 25 % wilgotności resztkowej – dane dotyczące wydajności wg DIN 11 902. Realnie osiągnięta wydajność maglowania zależy od warunków ramowych, takich jak np. rodzaj prania czy doświadczenie personelu obsługi.

EAN: 4002516367857 / Numer materiału: 11607800 / Stary numer materiału: 53318101EU

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Wkładanie prania od przodu, wyjmowanie prania z tyłu
Linia	Professional
Ostłona zewnętrzna	Szary stalowy
Średnica walca w mm	300
Szerokość robocza w mm	1750
Materiał niecki	Aluminium
Pokrowiec magła	Elastyczna wełna stalowa
Płótno maglowe	Płótno z filcu igielkowego Aramid
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla pralni i magli	•
Dla szpitali	•
Dla zastosowań offshore	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność maglowania przy 25% wilgotności resztkowej w kg/h	87,0
Przetestowany czas pracy	20000
Sterowanie	
Typ sterowania	Wyświetlacz dotykowy
Wyświetlacz dotykowy (opcja)	Touch-Display PRI
Ustawienie programu	Ustawianie określonych parametrów programowych
Minimalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	1,2
Maksymalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	4,6
Regulowana temperatura	Płynnie
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50-60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	17,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	18,30
Zabezpieczenie w A	35
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	1110
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	2469
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	1377
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1388
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	2576
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1096
Waga netto w kg	324
Waga brutto w kg	401
Maksymalne obciążenie podłoża w N	3178
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	56 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	10,80
Wyposażenie	
Opatentowany stół do wydawania EasyFold	•

## PRI 318 [EL STW]

Magiel nieckowy, elektryczny  
z wysoką mocą i najłatwiejszą obsługą.



EAN: 4002516367857 / Numer materiału: 11607800 / Stary numer materiału: 53318101EU

Przedłużenie stołu wydawania (opcja)	•
Niecka HPC	•
Automatyczna ochrona palców/listwa chroniąca palce	•
Listwa przełącznika nożnego FlexControl	•
Stół podawczy	•
Separator prania	•
Skrzynia na pranie	•
Zawracanie prania (opcja)	•
Oslona (opcja)	•
Program ulubiony	•
Rozpoznawanie nieprawidłowych danych	•
Zawieszenie pneumatyczne	•
Funkcja Przerwa	•
Duża siła docisku	•
Wskazanie czyszczenia i woskowania niecki	•
Wyłącznik awaryjny	•
Zestaw pielęgnacyjny APRI 319 dla niecki w zakresie dostawy	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
<b>Możliwości podłączenia</b>	
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
<b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>	
VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Ochrona przeciwbryzgowa IPX0	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•