


## PRI 318 [EL LAM]

Magiel nieckowy, elektryczny

z owinięciem lamelowym dla optymalnych efektów wykończenia.



- Wydajność 87.0 kg/h\*, średnica walca 300 mm, szerokość robocza 1750 mm
- Nadzwyczajne efekty wykończenia dzięki niecce HPC
- Najnowsze sterowanie – wyświetlacz dotykowy
- Szybkie wybieranie najważniejszych ustawień – program ulubiony
- Najwyższa wydajność maglowania – elastyczne mocowanie niecki

\* Przy wilgotności resztkowej 25% – dane dotyczące wydajności zgodnie z normą DIN 11 902: rzeczywista wydajność maglowania zależy od ogólnych warunków, takich jak rodzaj tekstyliów i doświadczenie personelu obsługującego.


EAN: 4002516367864 / Numer materiału: 11607810 /  
Stary numer materiału: 53318102EU

<b>Konstrukcja i wersja</b>	
Konstrukcja	Wkładanie prania od przodu, wyjmowanie prania z tyłu
Linia	Professional
Osłona zewnętrzna	Szary stalowy
Średnica walca w mm	300
Szerokość robocza w mm	1750
Materiał niecki	Aluminium
Pokrowiec magła	Owinięcie sprężyn lamelowych
Płótno maglowe	Płótno z filcu igielkowego Aramid
<b>Zastosowanie</b>	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla pralni i magli	•
Dla szpitali	•
Dla zastosowań offshore	•
<b>Dane dotyczące mocy</b>	
Maksymalna wydajność maglowania przy 25% wilgotności resztkowej w kg/h	87,0
Przetestowany czas pracy	20000
<b>Sterowanie</b>	
Typ sterowania	Wyświetlacz dotykowy
Wyświetlacz dotykowy (opcja)	Touch-Display PRI
Ustawienie programu	Ustawianie określonych parametrów programowych
Minimalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	1,2
Maksymalna prędkość maglowania, regulowana w m/min	4,6
Regulowana temperatura	Płynnie
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50-60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	17,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	18,30
Zabezpieczenie w A	35
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	1110
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	2469
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	1377
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1388
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	2576
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1096
Waga netto w kg	344
Waga brutto w kg	421
Maksymalne obciążenie podłoża w N	3275
<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	56 dB(A) re 20 µPa

## PRI 318 [EL LAM]

Magiel nieckowy, elektryczny

z owinięciem lamelowym dla optymalnych efektów wykończenia.



EAN: 4002516367864 / Numer materiału: 11607810 /

Stary numer materiału: 53318102EU

Rozpraszanie ciepła do pomieszczenia w MJ/h 10,80

### Wyposażenie

Opatentowany stół do wydawania EasyFold	•
Przedłużenie stołu wydawania (opcja)	•
Niecka HPC	•
Automatyczna ochrona palców/listwa chroniąca palce	•
Listwa przełącznika nożnego FlexControl	•
Stół podawczy	•
Separator prania	•
Skrzynia na pranie	•
Zawracanie prania (opcja)	•
Ostona (opcja)	•
Program ulubiony	•
Rozpoznawanie nieprawidłowych danych	•
Zawieszenie pneumatyczne	•
Funkcja Przerwa	•
Duża siła docisku	•
Wskazanie czyszczenia i woskowania niecki	•
Wyłącznik awaryjny	•
Zestaw pielęgnacyjny APRI 319 dla niecki w zakresie dostawy	•

Akcesoria niezależne od urządzenia

•

### Efektywność i ekologia

Kwota recyklingu w % 98

### Możliwości podłączenia

Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe / zarządzanie energią (opcja)

•

### Normy, znaki certyfikacyjne

VDE	•
CE	•
WEEE	•
VDE-EMC	•
Ochrona przeciwbryzgowa IPX0	•
UKCA	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•