

K 7443 D

Chłodziarka do zabudowy

PerfectFresh Pro dla dłuższej świeżości, nowoczesne oświetlenie LED i DynaCool.



- Optymalne przechowywanie – dłuższa świeżość z PerfectFresh Pro
- Optymalne i bezobsługowe rozświetlenie wnętrza dzięki diodom LED
- Równomierny rozkład temperatury w komorze chłodzenia – DynaCool
- Brak widocznej kondensacji dzięki suchej ściance tylnej
- Czyszczenie półek na drzwiach w zmywarce – ComfortClean



EAN: 4002516379089 / Numer materiału: 11641330 /

Stary numer materiału: 36744300EU1

Kategoria urządzeń	
Chłodziarka	•
Konstrukcja	
Urządzenie do zabudowy	•
Urządzenie do zabudowy zintegrowane	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Design	
Oświetlenie komory chłodzenia	LED
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
System utrzymywania świeżości	PerfectFresh Pro
ComfortClean	•
DynaCool	•
ComfortSize	•
Możliwość doposażenia w funkcję SoftClose	•
Sterowanie	
Koncepcja obsługi	SensorTouch
Możliwość wyłączenia chłodziarki	Nie
Niezależna regulacja temperatury komory chłodzenia i komory mrożenia	Nie
Funkcja SuperCool	•
Liczba stref temperaturowych	2
Tryb szabasowy	•
Tryb Party	•
Tryb wakacyjny	•
Urządzenie/komora chłodnicza	
Liczba półek	5
Półka na butelki z chromowanego metalu	•
Liczba „szuflad świeżości”	2
Sucha ścianka tylna	Tworzywo sztuczne
Liczba półek na konserwy w drzwiach	3
Półka na butelki w drzwiach	1
Półka w drzwiach	4
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	D
Zużycie energii roczne w kWh	114,20
Zużycie energii dobowe w kWh	0,31
Bezpieczeństwo	
Funkcja blokady	•
Akustyczny alarm drzwi	•
Optyczny alarm drzwi	•
Dane techniczne	
Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	570
Wysokość wnęki min. w mm	1397
Wysokość wnęki maks. w mm	1413
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	559
Wysokość urządzenia w mm	1395

K 7443 D

Chłodziarka do zabudowy

PerfectFresh Pro dla dłuższej świeżości, nowoczesne oświetlenie LED i DynaCool.



EAN: 4002516379089 / Numer materiału: 11641330 /

Stary numer materiału: 36744300EU1

Głębokość urządzenia w mm	546
Waga w kg	48,9
Technika mocowania	Zawias nożycowy
Maks. ciężar frontu drzwi części chłodniczej w kg	21
Klasa klimatyczna	SN-T
Komora chłodzenia w l	223
w tym komora Perfectfresh w l	67
Komora mrożenia 4-gwiazdkowa w l	0
Całkowita pojemność użytkowa w l	223
Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	B
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re1pW	33
Pobór prądu w miliamperach (mA)	1200
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Ilość faz	1
Częstotliwość w Hz	50-60
Długość przewodu elektrycznego w m	2,2
Wymiana źródła światła	Serwis

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem


Półeczka na jajka

•

K 7443 D

Chłodziarka do zabudowy

PerfectFresh Pro dla dłuższej świeżości, nowoczesne oświetlenie LED i DynaCool.



K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS74470D, installation (footnote*) (installation drawings)

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, built-in (footnote*) (installation drawings)

K7433E, K7434E, K7464E, K7443D, K7444D, K7473D, K7474D, FNS7470D, side view (installation drawings)