

PIB 100 [EL]

Profesjonalne urządzenie prasujące

Z dużym poj. na wodę zapewniającym długi czas prasowania i doskonałe efekty.



EAN: 4002516388234 / Numer materiału: 11673060 /

Stary numer materiału: 53100010EP2

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Urządzenie prasujące, składane
Linia	Professional
Kolor żelazka	Biały lotos/antracytowy
Kolor pokrowca deski	Antracyt
Opatentowana stopa o strukturze plastra miodu	•
Prasowanie wielowarstwowe	•
Bezstopniowa regulacja wysokości z siłownikiem gazowym w mm (min.)	830
Bezstopniowa regulacja wysokości z siłownikiem gazowym w mm (maks.)	1020
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla gospodarstwa domowego	•
Dla przychodni lekarskich i dentystycznych	•
Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Dla instytucji państwowych/socjalnych	•
Dane dotyczące mocy	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Ciśnienie pary w barach	4,0
Ilość pary w g/min	100
Para w pionie	•
Para od poziomu temperatury	2
Uderzenie pary w barach	4,0
Para ciągła w barach	4,0
Napełnianie wodą z kranu	•
Pojemność zbiornika wody w l	4,50
Wyjmowany zbiornik wody	•
Możliwość napełniania zbiornika wody w dowolnym momencie	•
Przetestowany czas pracy	7500
Sterowanie	
Typ sterowania	Wyświetlacz dotykowy
Wyświetlacz	1-wiersz. wyśw. tekstowy LCD
3 stopnie prasowania	•
Automatyka wł./wył. dmuchawy	•
Pierwsze uruchomienie z przewodnikiem	•

- Długa żywotność – zapr. do pracy przez 7500 godzin/10 lat*
- Długi czas prasowania dzięki 4.50 l zbiornikowi wody
- Wysokiej jakości pokrowiec deski zapewniający najlepsze efekty
- Równomierne rozpr. pary dzięki opatentowanej**pow. o str. pl. miodu
- Wygodne składanie/rozkładanie dzięki dwust. syst. skł. i rozkł.

* Nasze urządzenia są intensywnie testowane w warunkach laboratoryjnych. W zależności od rzeczywistego sposobu użytkowania, konserwacji i pielęgnacji urządzenia rzeczywisty czas pracy może się różnić.

** Patent europejski: EP 2 233 632 B1

PIB 100 [EL]

Profesjonalne urządzenie prasujące

Z dużym poj. na wodę zapewniającym długi czas prasowania i doskonałe efekty.



EAN: 4002516388234 / Numer materiału: 11673060 /

Stary numer materiału: 53100010EP2

Odkamienianie z przewodnikiem	•
Automatyczne odkamienianie	•
Automatyczne płukanie	•
Ustawiany język wyświetlacza	•
Panel z łatwymi do zrozumienia symbolami	•

Standardowe przyłącze elektryczne

Przyłącze elektryczne	1N AC 220-240V 50/60HZ
Moc grzewcza w kW	2,15
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,20
Zabezpieczenie w A	10

Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	970
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	470
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	1510
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm, po złożeniu	1280
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm, po złożeniu	470
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm, po złożeniu	402
Maksymalna szerokość deski do prasowania w mm	405
Maksymalna długość deski do prasowania w mm	1190
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	450,00
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	500,00
Ciężar netto w kg	29,00
Ciężar brutto w kg	33,30
Maksymalne obciążenie podłoża w N	350

Wartości emisyjne

Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	53 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	7,92

Wyposażenie

Aktywna deska do prasowania (funkcja nadmuchu i zasysania)	•
2 stopnie wydajności dmuchawy	•
Opcjonalnie dostępna nakładka zapobiegająca przywieraniu	•
Opatentowany dwustopniowy system składania i rozkładania	•
Rolki jezdne bezpieczne dla podłoża	•
Deska do prasowania z ComfortZone	•
Schówek na żelazko	•
Schówek na kabel przyłączeniowy i akcesoria	•
Funkcja CoolDown	•
Funkcja AutoOff	•
Profesjonalny pokrowiec na deskę do prasowania	•
Uchwyt węża parowego	•
Papierki testowe do określenia twardości wody	•
Bojler z powłoką węglową o strukturze diamentu	•
Opcjonalnie dostępny steamer	•

Efektywność i ekologia

Kwota recyklingu w %	94
----------------------	----

PIB 100 [EL]

Profesjonalne urządzenie prasujące

Z dużym poj. na wodę zapewniającym długi czas prasowania i doskonałe efekty.



EAN: 4002516388234 / Numer materiału: 11673060 /
Stary numer materiału: 53100010EP2

Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•