

Scout RX3 Home Vision HD

Robot sprząający

Z transmisją obrazu na żywo i czasem pracy wynoszącym 170 min.



- Najlepsza wydajność czyszczenia dzięki Quattro Cleaning Power
- Systematyczne czyszczenie dzięki nawigacji 3D Smart
- Wygodna obsługa dzięki aplikacji Miele Scout
- Sprawdzanie sytuacji w domu dzięki Home Vision HD
- Wyjątkowo długi czas pracy akumulatora* – bez przerwy 170 min
- Ochrona mebli dzięki technologii Furniture Protection Technology

* zmierzono w trybie sprzątania Silent w standardowym otoczeniu zgodnie z IEC 62929:2014

EAN: 4002516403890 / Numer materiału: 11713550 / Stary numer materiału: 41PQL030EU

Konstrukcja	
Robot sprząający	•
Nazwa handlowa	Scout RX3
Typ produktu	SPQL0
Konstrukcja	
Kolor	RoseGold PearlFinish
Czyszczenie	
System czyszczenia	Quattro Cleaning Power
Nawigacja	
System nawigacji	Nawigacja 3D Smart
Advanced Corner Cleaning	•
Non-Stop Power	•
Furniture Protection Technology	•
Wydajność w m ² powierzchni	140
Czas działania w min.	170
Czas ładowania w min.	240
Najazdowa wysokość dywanu w mm	17
Komfort obsługi	
Programy sprząające	4
Program Auto	•
Program Spot	•
Program Turbo	•
Tryb Silent	•
Sprzątanie ręczne	•
Programowanie timera	indywidualne na każdy dzień
Panel dotykowy	•
Aplikacja	
MobileControl	•
Home Mapping	•
Home Vision	•
Mobilność	
Płaska obudowa	85
System filtrowania	
Filtr wylotowy	Filtr AirClean Plus
Pojemność pojemnika na kurz w l	0,4
Dane techniczne	
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność znamionowa akumulatora w mAh	5200
Głośność w dB	71,0
Szerokość w mm	354
Wysokość w mm	85
Waga w kg	3,2
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Filtr	Filtr AirClean Plus
Pilot zdalnego sterowania	•
Stacja ładowania	•
Adapter	•
Szczoteczka do czyszczenia	zintegrowane
Ograniczenie obszaru	Taśma magnetyczna
Filtr	1 Filter