

## PDR 914 HP [EL APDR 901]

Profesjonalna suszarka z wydajną pompą ciepła APDR 901 z najniższym zużyciem energii bez pracochłonnej instalacji wylotowej.



- Objętość bębna 250.00 l, ładowność 10.0 kg – 14.0 kg
- Wyjątkowa pielęgnacja prania – bęben SoftCare
- Autom. czyszczenie wymiennika ciepła dzięki procesowi StreamClean
- O 60% mniejsze zużycie energii niż w przypadku suszarek wydmuchowych\*
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN
- Rys. przedstawia suszarkę z dost. oddzieln. modulem pompy ciepła

\* Suszarki z pompą ciepła zużywają nawet o 60% mniej energii niż suszarki wydmuchowe z grzaniem elektrycznym.

EAN: 4002516408826 / Numer materiału: 11718010 / Stary numer materiału: 52914007EU

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Performance Plus
Front	Szary stalowy
Wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:25	10,0
Wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:18	14,0
Pojemność bębna w l	250,00
System suszenia	Pompa ciepła
Otwór drzwi [Ø] w mm	520
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	lewa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Bęben SoftCare ze stali szlachetnej	Tak
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla Facility Management	•
Dla pralni	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla czyszczenia tekstyliów	•
Dla pralni i magli	•
Dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Dla stadnin i stajni jeździeckich	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla przychodni lekarskich i dentystycznych	•
Dla przemysłu petrochemicznego	•
Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Dla instytucji państwowych/socjalnych	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność odparowywania w l/godz.	11,20
Jednostkowe zużycie energii w kWh/kg	0,21
Czas trwania programu w min	33
Żywotność w cyklach na sucho	40000
Sterowanie	
Typ sterowania	M Touch Pro
Możliwość programowania	Programowalne
Sterowanie programem	Sterowanie wilgotnościowe
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Pompa ciepła z CleanStream
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ

## PDR 914 HP [EL APDR 901]

Profesjonalna suszarka z wydajną pompą ciepła APDR 901 z najniższym zużyciem energii bez pracochłonnej instalacji wylotowej.



EAN: 4002516408826 / Numer materiału: 11718010 / Stary numer materiału: 52914007EU

Moc grzewcza elektryczna w kW	0,00
Moc grzewcza pompy ciepła w kW	10,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	5,10
Zabezpieczenie w A	16
<b>Wymiary i waga suszarki</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1400
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	906
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	852
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1526
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1090
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	938
Waga netto w kg	156,4
Waga brutto w kg	168
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m <sup>2</sup>	1740
<b>Wym./waga modułu pompy ciepła</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1370
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	906
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	426
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1530
Waga netto w kg	159,5
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1000
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	800
Ciężar brutto w kg	201,0
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m <sup>2</sup>	1652
<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	51 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	3,90
<b>Wypożyczenie</b>	
Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna	•
Osiowe prowadzenie powietrza	•
Wielkopowierzchniowy filtr kłaczek	•
PerfectDry	•
Żebra Softlift	•
Wnęka komunikacyjna	•
Wyłącznik awaryjny	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Czynnik chłodniczy	R450a
Potencjał cieplarniany czynnika chłodniczego w kg CO <sub>2</sub> e	605
Potencjał cieplarniany urządzenia w kg CO <sub>2</sub> e	1936
<b>Możliwości podłączenia</b>	
System inkasujący (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
Suszarka Wi-Fi	•
Connector Box	•
Moduł LAN (opcja)	•
<b>Pojemności</b>	
Maski oddechowe [ilość]	8
Mundury [ilość]	1

PDR 914 HP [EL APDR 901]

Profesjonalna suszarka z wydajną pompą ciepła APDR 901  
z najniższym zużyciem energii bez pracochłonnej instalacji wylotowej.



EAN: 4002516408826 / Numer materiału: 11718010 / Stary numer materiału: 52914007EU

Kurtki mundurowe [ilość]	2
Pościel syntetyczna [ilość]	1
Poduszki syntetyczne [ilość]	2
Pościel z pierza [ilość]	1
Poduszki z pierza [ilość]	2
Ścierki, 22 g [ilość]	255
Mopy, bawełna, 40 cm [ilość]	53
Mopy, bawełna, 50 cm [ilość]	45
Mopy, mikrofibra, 40 cm [ilość]	83
Mopy, mikrofibra, 50 cm [ilość]	59
Letnie derki dla koni [ilość]	2
<b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•