

PDR 944 [G]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana gazem

Z programowalnym sterownikiem M Touch Pro dla maksymalnej elastyczności.



- Objętość bębna 800.00 l, ładowność 32.0 kg – 44.0 kg
- Wyjątkowa pielęgnacja prania – bęben SoftCare
- Najwyższa efektywność energetyczna dzięki Air Recycling
- Perfekcyjne suszenie wszystkich tekstyliów – PerfectDry
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

EAN: 4002516409335 / Numer materiału: 11718460 /

Stary numer materiału: 52944003EU

| <b>Konstrukcja i wersja</b>                        |                           |
|--|---------------------------|
| Konstrukcja  | Pralka ładowana od frontu |
| Linia  | Performance Plus          |
| Front  | Iron grey                 |
| Wielkość załadunku przy proporcji napełnienia 1:25 | 32,0                      |
| Wielkość załadunku przy proporcji napełnienia 1:18 | 44,0                      |
| Pojemność bębna w l                                | 800,00                    |
| System suszenia                                    | Powietrze wylotowe        |
| Otwór drzwi [Ø] w mm                               | 520                       |
| Kąt otwarcia drzwi w stopniach                     | 180                       |
| Zawiasy drzwi                                      | po lewej stronie          |
| Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi         | •                         |
| Bęben SoftCare ze stali szlachetnej                | Tak                       |
| <b>Zastosowanie</b>                                |                           |
| Dla hotelarstwa i gastronomii                      | •                         |
| Dla domów seniora i opieki                         | •                         |
| Dla Facility Management                            | •                         |
| Dla czyszczenia tekstyliów                         | •                         |
| Dla pralni i magli                                 | •                         |
| Dla rzemiosła                                      | •                         |
| Dla straży pożarnej i służb ratunkowych            | •                         |
| Dla stadnin i stajni jeździeckich                  | •                         |
| Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli             | •                         |
| Dla szpitali                                       | •                         |
| Dla kempingów                                      | •                         |
| Dla klubów sportowych                              | •                         |
| Dla branży beauty, wellness i fitness              | •                         |
| Dla przychodni lekarskich i dentystycznych         | •                         |
| Dla przemysłu petrochemicznego                     | •                         |
| Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego             | •                         |
| Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych          | •                         |
| Dla instytucji państwowych/socjalnych              | •                         |
| <b>Dane dotyczące mocy</b>                         |                           |
| Maksymalna wydajność odparowywania w l/godz.       | 34                        |
| Jednostkowe zużycie energii w kWh/kg               | 0,53                      |
| Czas trwania programu w min                        | 30                        |
| Żywotność w cyklach na sucho                       | 40000                     |
| <b>Sterowanie</b>                                  |                           |
| Typ sterowania                                     | M Touch Pro               |
| Możliwość programowania                            | Programowalne             |
| Sterowanie programem                               | Sterowanie wilgotnościowe |
| Maksymalny czas opóźnienia startu w h              | 24                        |
| Wskazanie czasu pozostałego                        | •                         |
| Wskazanie przebiegu programu                       | •                         |
| Ustawienia języka wyświetlacza                     | •                         |
| <b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>           |                           |
| Rodzaj grzania                                     | Gaz                       |
| Przyłącze elektryczne                              | 3N AC 400V 50HZ           |

PDR 944 [G]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana gazem

Z programowalnym sterownikiem M Touch Pro dla maksymalnej elastyczności.



EAN: 4002516409335 / Numer materiału: 11718460 /

Stary numer materiału: 52944003EU

|                                   |       |
|-----------------------------------|-------|
| Moc grzewcza gazu w kW            | 36,00 |
| Całkowita moc przyłączeniowa w kW | 1,70  |
| Zabezpieczenie w A                | 10    |

#### Wymiary i waga suszarki

|  |       |
|--|-------|
| Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm   | 1640  |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm  | 1206  |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm  | 1385  |
| Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm  | 1766  |
| Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm | 1390  |
| Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm | 1474  |
| Waga netto w kg                          | 295,3 |
| Waga brutto w kg                         | 313   |
| Maksymalne obciążenie podłoża w N        | 3544  |

#### Wartości emisyjne

|   |                    |
|---|--------------------|
| Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy | 61 dB(A) re 20 µPa |
| Rozpraszanie ciepła do pomieszczenia w MJ/h   | 4,00               |

#### Wyposażenie

|  |   |
|--|---|
| Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna | • |
| Osiowe prowadzenie powietrza             | • |
| Wielkopowierzchniowy filtr włóczek       | • |
| PerfectDry                               | • |
| Żebra Softlift                           | • |
| AirRecycling                             | • |
| Wnęka komunikacyjna                      | • |
| Wyłącznik awaryjny                       | • |
| Akcesoria niezależne od urządzenia       | • |

#### Możliwości podłączenia

|   |   |
|---|---|
| System inkasujący (opcja)   | • |
| Złącze optyczne dla dostępu serwisowego                                     | • |
| Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe / zarządzanie energią (opcja) | • |
| Wi-Fi   | • |
| Connector Box   | • |
| Moduł LAN (opcja)   | • |

#### Pojemności

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Maski oddechowe [ilość]        | 16  |
| Mundury [ilość]                | 6   |
| Kurtki mundurowe [ilość]       | 9   |
| Pościel syntetyczna [ilość]    | 4   |
| Poduszki syntetyczne [ilość]   | 8   |
| Pościel z pierza [ilość]       | 4   |
| Poduszki z pierza [ilość]      | 8   |
| Ścierki, 22 g [ilość]          | 727 |
| Mopy, bawełna, 40 cm [ilość]   | 168 |
| Mopy, bawełna, 50 cm [ilość]   | 145 |
| Mopy, mikrofaza, 40 cm [ilość] | 267 |
| Mopy, mikrofaza, 50 cm [ilość] | 188 |
| Letnie derki dla koni [ilość]  | 5   |

PDR 944 [G]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana gazem

Z programowalnym sterownikiem M Touch Pro dla maksymalnej elastyczności.



EAN: 4002516409335 / Numer materiału: 11718460 /

Stary numer materiału: 52944003EU

| Normy, znaki certyfikacyjne                  |   |
|--|---|
| CE   | • |
| VDE  | • |
| VDE-EMC                                      | • |
| Ochrona przeciwbryzgowa IP X4                | • |
| DVGW-Gaz                                     | • |
| WEEE   | • |
| UKCA   | • |
| Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE | • |