

APWM 019

Box komunikacyjny wraz z zestawem montażowym
Do łączenia pralnicy 12–20 kg z zewnętrznymi systemami.



- Przyłącze systemów obciąż. szczyt., inkas. i dozującego
- Wygodne podłączanie Plug & Play do pralnicy
- Różne możliwości ustawień dla dozowania płynów
- Pełna kompatybilność wsteczna z wszystkimi pop. systemami Miele

EAN: 4002516429432 / Numer materiału: 11763230 / Stary numer materiału: 59510019EU

Przynależność produktu	
Pralnice	•
Przynal. urządzeń/wyposażenia	
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
Kategoria produktowa	
Przepływomierz	•
Wyłączenie szczytowe	•
Akcesoria do urządzenia inkasującego	•
Właściwości produktu	
Przyłącze elektryczne	~200-240V 50/60HZ
Materiał	Tworzywo sztuczne, Blacha stalowa, ocynkowana
Kolor	Biały
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	96
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	255
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	292
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	145
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	292
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	595
Ciężar netto [kg]	3,35
Ciężar brutto w kg	3,70