

PT 8303 SL [PTB Plus G VZS]

Suszarka wydmuchowa, boki w kolorze stalowo szarym, gaz
SlimLine Design, ze sterowaniem wilgocią dla perfekcyjnych rezultatów suszenia.



- Objętość bębna 300.00 l, ładowność 15.0 kg
- Łatwe wnoszenie – tylko 711 mm szerokości
- Łatwy transport – możliwość podjechania wózkiem
- Najkrótsze czasy dzięki diagonalnemu prowadzeniu powietrza
- Perfekcyjne suszenie wszystkich tekstyliów – PerfectDry

EAN: 4002516431152 / Numer materiału: 11772770 / Stary numer materiału: 52830305D

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	SlimLine
Linia	Professional
Front	Szary stalowy
Wielkość ładunku w kg	15,0
Wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:25	12,0
Wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:20	15,0
Pojemność bębna w l	300,00
System suszenia	Wylot
Otwór drzwi [Ø] w mm	520
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	lewa strona
Bęben ze stali szlachetnej	•
Bęben SoftCare ze stali szlachetnej	Nie
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla Facility Management	•
Dla pralni i magli	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dane dotyczące wydajności	
Maksymalna wydajność odparowywania w l/godz.	13,90
Jednostkowe zużycie energii w kWh/kg	0,02
Czas trwania programu w min	27
Sterowanie	
Typ sterowania	Profitronic B Plus
Możliwość programowania	Ustawianie zdefiniowanych parametrów
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Panel z napisami	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Progr. podst./dla grup docel.	
Programy podstawowe	•
Standardowe przyłącze elektr.	
Rodzaj grzania	Gaz
Przyłącze elektryczne	AC 220-240V 50HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	0,00
Moc grzewcza gazu w kW	18,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,80
Zabezpieczenie w A	10
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1800
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	711
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	1089
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1810
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	800

PT 8303 SL [PTB Plus G VZS]

Suszarka wydmuchowa, boki w kolorze stalowo szarym, gaz
SlimLine Design, ze sterowaniem wilgotnością dla perfekcyjnych rezultatów suszenia.



EAN: 4002516431152 / Numer materiału: 11772770 / Stary numer materiału: 52830305D

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1180
Waga netto w kg	145,0
Waga brutto w kg	165
Maksymalne obciążenie podłoża w N	1643
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	<70 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	1,70
Wyposażenie	
Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna	•
Wielkopowierzchniowy filtr kłaczek	•
PerfectDry	•
Żebra Softlift	•
Funkcja Tryb łagodny	•
Cokół z możliwością podjechania	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Możliwości podłączenia	
System inkasujący (opcja)	•
Złącze szeregowo RS 232 (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
VDE	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
DVGW-Gaz	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•