

PWM 511 [EL DP DD]

Profesjonalna pralka, ogrzewana elektrycznie, z pompą spustową z komorą do s płukiwania środków piorących, M Touch Pro.



- Objętość bębna 100 l, ładowność 11,0 kg
- O 14% mniejsze zużycie wody i o 50% mniejsze zużycie energii**
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyświetlaczem Fulltouch – M Touch Pro
- Optymalne rezultaty wirowania – wilgotność 50 %**, współczynnik g370
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

* W odniesieniu do programu Pranie kolorowe 60° z przyłączem ciepłej wody, w porównaniu z poprzednim modelem.

** Wskazania wilgotności resztkowej odnoszą się do płukania na ciepło w ostatnim cyklu płukania.

EAN: 4002516431794 / Numer materiału: 11776110 / Stary numer materiału: 51511003EU

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Performance
Front	Szary stalowy
Kolor panelu	Stal szlachetna
Maksymalna wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:9 w kg	11,0
Proporcje napełnienia	1:9
Wielkość załadunku w kg	11,0
Pojemność bębna w l	100
Otwór drzwi [Ø] w mm	370
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	prawa strona
Automatyczny zamek drzwiowy	•
Bezobsługowy silnik synchroniczny	•
Bęben SoftCare	•
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla czyszczenia tekstyliów	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla kempingów	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla przemysłu petrochemicznego	•
Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Dane dotyczące mocy	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l/kg	7,10
Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh/kg	0,12
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l/kg	6,90
Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh/kg	0,03
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	78,4
Zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	1,37
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	54
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej i ciepłej wody w l	75,7
Zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh	0,32
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min	49

PWM 511 [EL DP DD]

Profesjonalna pralka, ogrzewana elektrycznie, z pompą spustową z komorą do spłukiwania środków piorących, M Touch Pro.



EAN: 4002516431794 / Numer materiału: 11776110 / Stary numer materiału: 51511003EU

Zużycie wody w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	67,8
Zużycie energii w programie ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	0,87
Czas trwania programu ECO w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	34
Zużycie wody w programie ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l	68,3
Zużycie energii w programie ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh	0,13
Czas trwania programu ECO w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min	33
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w %	54
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na ciepło w %	50
Ilość obrotów wirowania w obr./min	1100
Współczynnik G	370
Przetestowany czas pracy	30000
Sterowanie	
Typ sterowania	M Touch Pro
Możliwość programowania	Programowalne
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	Dowolny wybór
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Progr. podst./dla grup docel.	
Programy podstawowe	•
Programy dla hotelarstwa i gastronomii	•
Programy dla domów seniora i opieki	•
Programy dla Facility Management	•
Programy dla salonów pralniczych	•
Programy dla wspólnot mieszkaniowych i budownictwa mieszkaniowego	•
Programy dla czyszczenia tekstyliów	•
Programy dla pralni i magli	•
Programy dla zakładów rzemieślniczych	•
Programy dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Programy dla stadnin/ośrodków jeździeckich/stajni jeździeckich	•
Programy dla uniwersytetów, przedszkoli i szkół	•
Programy dla szpitali	•
Programy dla restauracji szybkiej obsługi	•
Programy dla kempingów	•
Programy dla klubów sportowych	•
Programy dla branży kosmetycznej, wellness i fitness	•
Programy dla prywatnych gospodarstw domowych	•
Programy dla przychodni lekarskich i dentystycznych	•
Dozowanie	
Szuflada na detergenty	3 kom.
Elastyczne adaptory dozujące (opcja)	•
Maksymalne możliwości podłączenia dla pomp dozujących [ilość]	6

PWM 511 [EL DP DD]

Profesjonalna pralka, ogrzewana elektrycznie, z pompą spustową z komorą do sflukiwania środków piorących, M Touch Pro.

EAN: 4002516431794 / Numer materiału: 11776110 / Stary numer materiału: 51511003EU

Wykrywanie stanu opróżnienia	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	7,95
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	8,20
Zabezpieczenie w A	16
Podłączenie/odpływ wody	
Woda zimna [ilość]	1x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Woda ciepła [ilość]	1 x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Woda użytkowa (opcja) [ilość]	1x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Pompa mydlin	DN 22
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1020
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	700
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	818
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1214
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	750
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	917
Waga netto w kg	148,0
Waga brutto w kg	161
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	2577
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	61 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	2,80
Wyposażenie	
Trójwymiarowa kontrola niewyważenia	•
Plukanie dezynfekujące	•
Kontrola temperatury	•
Specjalna grzałka	•
Automatyka wagowa +	•
Przepływomierz	•
Dokładanie prania	•
Wybór programu przy użyciu kolorowej ramki	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Efektywność i ekologia	
Kwota recyklingu w %	91
Możliwości podłączenia	
System inkasujący (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Pojemności	
Pościel syntetyczna [ilość]	1
Poduszki syntetyczne [ilość]	2
Pościel z pierza [ilość]	1
Poduszki z pierza [ilość]	2

PWM 511 [EL DP DD]

Profesjonalna pralka, ogrzewana elektrycznie, z pompą spustową z komorą do spłukiwania środków piorących, M Touch Pro.



EAN: 4002516431794 / Numer materiału: 11776110 / Stary numer materiału: 51511003EU

Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•