

PWM 520 Mop Star [EL DV DD HS]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z komorą do soplukiwania, M Touch Pro, duze zabrudzenia w Facility Management.



- Objętość bębna 180 l, ładowność 20.0 kg
- Bęben specjalny do wypłukiwania większych zanieczyszczeń
- Najw. komfort obsł. z kolorowym wyśw. Fulltouch – M Touch Pro
- Łatwa i bezpieczna obsługa dzięki autom. zamykaniu drzwiczek
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

EAN: 4002516434207 / Numer materiału: 11778110 / Stary numer materiału: 51520007EU

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Performance
Front	Szary stalowy
Kolor panelu	Stal szlachetna
Maksymalna wielkość ładunku przy proporcji napelnienia 1:9 w kg	20,0
Proporcje napelnienia	1:9
Wielkość załadunku w kg	20,0
Pojemność bębna w l	180
Otwór drzwi [Ø] w mm	415
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	prawa strona
Automatyczny zamek drzwiowy	•
Innowacyjny zbiornik kąpielii piorącej	•
Bezobsługowy silnik z przetwornicą częstotliwości	•
Bęben specjalny	•
Zastosowanie	
Dla Facility Management	•
Dane dotyczące mocy	
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l/kg	7,80
Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh/kg	0,20
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l/kg	7,20
Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh/kg	0,07
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej wody w l	156,0
Zużycie wody w programie Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do zimnej wody w l	255,4
Zużycie energii w przypadku podłączenia do zimnej wody w kWh	4,00
Zużycie energii w programie Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do zimnej wody w kWh	4,10
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	58
Zużycie wody w przypadku podłączenia do zimnej i ciepłej wody w l	144,0
Zużycie wody w programie Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do ciepłej wody w l	256,5
Zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh	1,40
Zużycie energii w programie Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do ciepłej wody w kWh	1,70
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min	49
Czas trwania programu Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do zimnej wody w min	61
Czas trwania programu Mopy Standard 60 °C przy podłączeniu do ciepłej wody w min	55
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w %	53

PWM 520 Mop Star [EL DV DD HS]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z komorą do sflukiwania, M Touch Pro, duze zabrudzenia w Facility Management.



EAN: 4002516434207 / Numer materiału: 11778110 / Stary numer materiału: 51520007EU

Wilgotność resztkowa przy płukaniu na ciepło w %	49
Wilgotność resztkowa przy przygotowywaniu nakładek myjących w %	25
Ilość obrotów wirowania w obr./min	950
Współczynnik G	361
Przetestowany czas pracy	30000
Sterowanie	
Typ sterowania	M Touch Pro
Możliwość programowania	Programowalne
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	Dowolny wybór
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Możliwość wprowadzenia masy przed rozpoczęciem programu	•
Progr. podst./dla grup docel.	
Programy podstawowe	•
Dozowanie	
Szuflada na detergenty	3 kom.
Maksymalne możliwości podłączenia dla pomp dozujących [ilość]	12
Wykrywanie stanu opróżnienia	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	15,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	16,00
Zabezpieczenie w A	25
Możliwy wariant napięciowy 1	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 60HZ
Moc grzewcza w kW	15,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	16,00
Zabezpieczenie w A	25
Podłączenie/odpływ wody	
Woda zimna [ilość]	3x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Woda ciepła [ilość]	1 x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Woda twarda (opcja) [ilość]	2x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Zawór spustowy	DN 70
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1450
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	924
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	935
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1585
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1090
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1130
Waga netto w kg	389,0
Waga brutto w kg	409
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	5755
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	67 dB(A) re 20 µPa

PWM 520 Mop Star [EL DV DD HS]

Profesjonalna pralnica, nagrzewana elektrycznie

Z komorą do sflukiwania, M Touch Pro, duze zabrudzenia w Facility Management.



EAN: 4002516434207 / Numer materiału: 11778110 / Stary numer materiału: 51520007EU

Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	6,48
Wypożazenie	
Opatentowane wstępne odwadnianie	•
Przygotowywanie ścierek	•
Trójwymiarowa kontrola niewyważenia	•
Płukanie dezynfekujące	•
Sprężyna w systemie sprężynowym	•
Kontrola temperatury	•
Specjalna grzałka	•
Automatyka wagowa +	•
Dokładanie prania	•
Wybór programu przy użyciu kolorowej ramki	•
Wyłącznik awaryjny	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Efektywność i ekologia	
Kwota recyklingu w %	92
Możliwości podłączenia	
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
LAN	•
WiFi	•
Connector Box	•
Pojemności	
Ścierki, 22 g [ilość]	455
Mopy, bawełna, 40 cm/190 g [ilość]	106
Mopy, bawełna, 50 cm/220 g [ilość]	91
Mopy, mikrofaza, 40 cm/120 g [ilość]	167
Mopy, mikrofaza, 50 cm/170 g [ilość]	117
Mopy, office, 100 g [ilość]	200
Mopy, stairway, 150 g [ilość]	133
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
VDE-EMC	•
VDE	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•