

## G 7160 SCVi AutoDos

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń  
z automatycznym dozowaniem AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk.



- Innowacyjny design i najwyższy komfort – szuflada 3D MultiFlex
- Najprostsza komunikacja z urządzeniem – Miele@home
- Najlepsze rezultaty w mniej niż godzinę – QuickPowerWash
- Zmywarki na świeżą wodę – od 6.0 l l w programie Automatic
- Wyjątkowo łatwe otwieranie i zamykanie drzwi – ComfortClose



EAN: 4002516436997 / Numer materiału: 11781000 /  
Stary numer materiału: 21716062OE1

<b>Rodzaj</b>	
Zmywarki w pełni zintegrowane	•
Zmywarka o szer. 60 cm	•
<b>Design</b>	
Kolor panelu	Stal szlachetna
Rodzaj panelu	W pełni zintegrowany panel
Rodzaj obsługi	Przycisk wyboru programu
Wyświetlacz	1-wiersz. wyświetlacz tekstowy
Kolor wyświetlacza	Biały
Multilingua	•
<b>Komfort</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Automatyczne dozowanie z PowerDisk	•
Pomoc w zamykaniu drzwi	ComfortClose
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Kontrola funkcji	wizualnie i akustycznie
Wybór języka wyświetlacza	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	B
Zużycie wody w programie Automatic w l od	6,0
Zużycie wody w programie ECO w litrach na jeden przebieg programu (cykl)	8,4
Zużycie prądu w programie ECO w kWh	0,64
Zużycie energii w programie ECO w kWh na 100 przebiegów programu (cykli)	64
Wartości dotyczące zużycia z przyłączem ciepłej wody w programie ECO w kWh	0,40
Czas trwania programu Eco w minutach	199
Klasa emisji hałasu	B
Poziom emisji hałasu akustycznego w dB(A)	43
EcoFeedback	•
Technologia EcoPower	•
Potwierdzona higieniczność	•
Przyłącze wody ciepłej	•
Półowa załadunku	•
<b>Jakość rezultatów</b>	
Plukanie świeżą wodą	•
SensorDry	•
Suszenie Turbothermic	•
Aktywne suszenie kondensacyjne	•
BrilliantGlassCare	•
<b>Programy zmywania</b>	
QuickPowerWash	•
ECO	•
Automatic	•
Intensywny 75 °C	•
PowerWash	•
Delikatny	•
Bardzo cichy 40 dB(A)	•

## G 7160 SCVi AutoDos

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń  
z automatycznym dozowaniem AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk.



EAN: 4002516436997 / Numer materiału: 11781000 /  
Stary numer materiału: 21716062OE1

Konserwacja urządzenia

•

### Opcje zmywania

AutoDos

•

Expres

•

Extra czyste

•

Dodatkowe suszenie

•

### Aranżacja kosza

Rozmieszczanie sztućców

Szuflada 3D MultiFlex

Półeczka na filiżanki FlexCare

1

Aranżacja kosza

ComfortPlus

Liczba zestawów naczyń

14

### Bezpieczeństwo

System waterproof

•

Wskaźnik kontrolny sit

•

### Dane techniczne

Minimalna szerokość wnęki w mm

600

Maksymalna szerokość wnęki w mm

600

Minimalna wysokość wnęki w mm

805

Maksymalna wysokość wnęki w mm

870

Głębokość wnęki w mm

550

Szerokość urządzenia w mm

598

Wysokość urządzenia w mm

805

Głębokość urządzenia w mm

550

Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w cm

116,5

Waga netto w kg

47,0

Całkowita moc przyłączeniowa w kW

2,00

Napięcie w V

230

Zabezpieczenie w A

10

Liczba faz

1

Standardowa częstotliwość elektryczna

50

Długość węża dopływowego w cm

1,50

Długość węża odpływowego w cm

1,50

Długość przewodu elektrycznego w m

1,70

Min. ciężar panelu przedniego w kg

4,0

Maks. ciężar panelu przedniego w kg

11,0

[możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu min.]

7,0

[możliwość zamówienia za pośrednictwem serwisu maks.]

14,0

### Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

deutsch, english, magyar,  
polski, română, slovenčina,  
srpski, čeština

### Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

1 x PowerDisk


•

Kupon na 6 x PowerDisk

•

## G 7160 SCVi AutoDos

W pełni zintegrowana zmywarka do naczyń  
z automatycznym dozowaniem AutoDos ze zintegrowanym PowerDisk.



G7000, fully integrated dishwasher, 60cm (installation drawing)