

H 2755 B

Piekarnik Miele

W czarnym kolorze z komorą gotowania XL, zegarem sterującym i PerfectClean.



- 7-segmentowy wyświetlacz z chowanymi pokrętkami – EasyControl
- Szczególnie łatwe czyszczenie – wyposażenie PerfectClean
- Dużo miejsca i komfort – 76 l pojemności komory na 5 poziomach
- Chroni przed oparzeniami – chłodny front

A+

EAN: 4002516460077 / Numer materiału: 11791030 /

Stary numer materiału: 22275524EU1

Konstrukcja	
Piekarnik do zabudowy	•
BlackLine	•
Kolor urządzenia	ObsidianBlack
Chowane pokrętki	•
Pełnia smaku	
Szybkie nagrzewanie	•
Programy	
Rozmrażanie	•
Termonawiew Eco	•
Tryby grilla	•
Grill	•
Termonawiew Plus	•
Intensywny	•
Grzanie górne/dolne	•
Grzanie dolne	•
Grill z nawiewem	•
Komfort obsługi	
Wyświetlacz	EasyControl
SoftOpen	•
SoftClose	•
Wyświetlanie godziny	•
Minutnik	•
Programowanie czasu zakończenia pieczenia	•
Programowanie czasu trwania gotowania	•
Wskazania aktual. temperatury	•
Wskazanie temperatury zadanej	•
Dźwięk sygnału po osiągnięciu temperatury docelowej	•
Temperatury proponowane	•
Indywidualne ustawienia	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Komfort pielęgnacji	
Powierzchnia ze stali szlachetnej/CleanSteel	•
Komora z powłoką PerfectClean i katalityczną ścianą tylną	•
Rozkładana grzałka grilla	•
Drzwiczki CleanGlass	•
Bezpieczeństwo	
System chłodzenia urządzenia z zimnym frontem	•
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Blokada uruchomienia	•
Dane techniczne	
Pojemność komory w l	76
Liczba poziomów	5
Liczba poziomów komory gotowania 1	5
Liczba poziomów komory gotowania 2	5
Oznaczenie poziomów pieczenia	•
Oświetlenie komory urządzenia	1 spot halogenowy
Temperatury min. w °C	30
Temperatury maks. w °C	250

H 2755 B

Piekarnik Miele

W czarnym kolorze z komorą gotowania XL, zegarem sterującym i PerfectClean.



EAN: 4002516460077 / Numer materiału: 11791030 /

Stary numer materiału: 22275524EU1

Szerokość wnęki min. w mm	560
Szerokość wnęki maks. w mm	568
Wysokość wnęki min. w mm	590
Wysokość wnęki maks. w mm	595
Głębokość wnęki w mm	550
Szerokość urządzenia w mm	595
Wysokość urządzenia w mm	596
Głębokość urządzenia w mm	568
Waga w kg	42,0
Temperatury w °C	30-250
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	3,50
Napięcie w V	220-240
Częstotliwość w Hz	50
Liczba faz	1
Zabezpieczenie w A	16
Kabel przyłączeniowy z wtyczką sieciową	•
Długość przewodu elektrycznego w m	1,50
Wymiana źródła światła	Klient
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Blacha uniwersalna pokryta powłoką PerfectClean	1
Ruszt do pieczenia	1
Wyjmowane prowadnice boczne (para)	1