

XKM 3200 WL LMD

Moduł komunikacyjny

do Miele MOVE, Segosoft Miele Edition lub innego oprogramowania z dokumentacją.



- Połączenie z usługą w chmurze Miele zgodnie z akt. stanem techn.
- Bezpieczny transfer przez szyfr. połączenie Wi-Fi lub Ethernet
- Interfejs REST z udostępnianiem danych w formacie JSON
- Elastyczna praca w sieci lokalnej
- W urządzeniu przechowywanych jest maksymalnie 30 protokołów proc.
- Moduł ten nie jest kompatybilny z DataDiary

EAN: 4002516567226 / Numer materiału: 11795280 / Stary numer materiału: 68822103D

Przynależność produktu	
Automaty myjące i dezynfekujące, laboratoryjne	•
Termodezynfektory	•
Automaty myjące i dezynfekujące, medyczne	•
Kompat. z innymi produktami	
PG 8581	•
PG 8562	•
PG 8582	•
PG 8582 CD	•
PG 8583	•
PG 8583 CD	•
PG 8591	•
PG 8592	•
PG 8593	•
Kategoria produktowa	
Dokumentacja procesowa/robocza/komunikacja	•
Właściwości produktu	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Szary
Obszar zastosowania	
Przygotowywanie pipet/fiolek	•
Przygotowywanie szkła laboratoryjnego	•
Przygotowywanie narzędzi anestezyjologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi minimalnie inwazyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi okulistycznych	•
Przygotowywanie narzędzi robotycznych	•
Przygotowywanie narzędzi ginekologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi laryngologicznych	•
Przygotowywanie narzędzi stomatologicznych	•
Przygotowywanie obuwia operacyjnego	•
Przygotowywanie misek	•
Przygotowywanie tacek nerkowych	•
Przygotowywanie butelek dla niemowląt	•
Przygotowywanie narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie narzędzi z pustką	•
Przygotowywanie ortopedycznych narzędzi operacyjnych	•
Przygotowywanie igieł/wiertel do szpiku	•
Przygotowywanie tacek/tac	•
Przygotowywanie tac siatkowych	•
Przygotowywanie różnych utensyliów	•
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	39
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	88
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	110
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	140
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	190
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	295
Ciężar netto w kg	0,61
Ciężar brutto w kg	0,86

XKM 3200 WL LMD

Moduł komunikacyjny

do Miele MOVE, Segosoft Miele Edition lub innego oprogramowania z dokumentacją.

EAN: 4002516567226 / Numer materiału: 11795280 / Stary numer materiału: 68822103D



Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
FCC	•
UKCA	•
EAC	•