

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Profesjonalna suszarka z wydajną pompą ciepła APDR 901 z najniższym zużyciem energii bez pracochłonnej instalacji wylotowej.



- Objętość bębna 325.00 l, ładowność 13.0 kg – 18.0 kg
- Wyjątkowa pielęgnacja prania – bęben SoftCare
- Autom. czyszczenie wymiennika ciepła dzięki procesowi StreamClean
- O 60% mniejsze zużycie energii niż w przypadku suszarek wydmuchowych*
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN
- Rys. przedstawia suszarkę z dost. oddzieln. modulem pompy ciepła

* Suszarki z pompą ciepła zużywają nawet o 60% mniej energii niż suszarki wydmuchowe z grzaniem elektrycznym.

EAN: 4002516443643 / Numer materiału: 11795890 / Stary numer materiału: 52918007EU

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Performance Plus
Front	Stal szlachetna
Wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:25	13,0
Wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:18	18,0
Pojemność bębna w l	325,00
System suszenia	Pompa ciepła
Otwór drzwi [Ø] w mm	520
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	lewa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Bęben SoftCare ze stali szlachetnej	Tak
Zastosowanie	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla Facility Management	•
Dla pralni	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla czyszczenia tekstyliów	•
Dla pralni i magli	•
Dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Dla stadnin i stajni jeździeckich	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla przychodni lekarskich i dentystycznych	•
Dla przemysłu petrochemicznego	•
Dla przemysłu przetwórstwa spożywczego	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Dla instytucji państwowych/socjalnych	•
Dane dotyczące mocy	
Maksymalna wydajność odparowywania w l/godz.	10,90
Jednostkowe zużycie energii w kWh/kg	0,21
Czas trwania programu w min	39
Żywotność w cyklach na sucho	40000
Sterowanie	
Typ sterowania	M Touch Pro
Możliwość programowania	Programowalne
Sterowanie programem	Sterowanie wilgotnościowe
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Pompa ciepła z CleanStream
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Profesjonalna suszarka z wydajną pompą ciepła APDR 901 z najniższym zużyciem energii bez pracochłonnej instalacji wylotowej.



EAN: 4002516443643 / Numer materiału: 11795890 / Stary numer materiału: 52918007EU

Moc grzewcza elektryczna w kW	0,00
Moc grzewcza pompy ciepła w kW	10,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	5,10
Zabezpieczenie w A	16
Wymiary i waga suszarki	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1400
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	906
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	1035
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1526
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1090
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1125
Waga netto w kg	169,5
Waga brutto w kg	183
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	1928
Wym./waga modułu pompy ciepła	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1370
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	906
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	426
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1530
Waga netto w kg	159,5
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1000
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	800
Ciężar brutto w kg	201,0
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	1652
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	53 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	4,50
Wyposażenie	
StreamClean (czyszczenie wymiennika ciepła)	•
Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna	•
Osiowe prowadzenie powietrza	•
Wielkopowierzchniowy filtr kłaczek	•
PerfectDry	•
Żebra Softlift	•
Wnęka komunikacyjna	•
Wyłącznik awaryjny	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
Efektywność i ekologia	
Czynnik chłodniczy	R450a
Potencjał cieplarniany czynnika chłodniczego w kg CO ₂ e	605
Potencjał cieplarniany urządzenia w kg CO ₂ e	1936
Możliwości podłączenia	
System inkasujący (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
Suszarka Wi-Fi	•
Connector Box	•
Moduł LAN (opcja)	•
Pojemności	
Maski oddechowe [ilość]	12

PDR 918 HP [EL APDR 901]

Profesjonalna suszarka z wydajną pompą ciepła APDR 901
z najniższym zużyciem energii bez pracochłonnej instalacji wylotowej.



EAN: 4002516443643 / Numer materiału: 11795890 / Stary numer materiału: 52918007EU

Mundury [ilość]	2
Kurtki mundurowe [ilość]	3
Pościel syntetyczna [ilość]	1
Poduszki syntetyczne [ilość]	3
Pościel z pierza [ilość]	1
Poduszki z pierza [ilość]	3
Ścierki, 22 g [ilość]	295
Mopy, bawełna, 40 cm [ilość]	68
Mopy, bawełna, 50 cm [ilość]	59
Mopy, mikrofaza, 40 cm [ilość]	108
Mopy, mikrofaza, 50 cm [ilość]	76
Letnie derki dla koni [ilość]	3
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•