

## PDR 514 ROP [EL]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana elektrycznie

Ze sterownikiem wilg. resztkowej M Select ROP dla dosk. rezultatów suszenia.



- Objętość bębna 250.00 l, ładowność 10.0 kg – 14.0 kg
- Wyjątkowa pielęgnacja prania – bęben SoftCare
- Najwyższa efektywność energetyczna dzięki Air Recycling
- Perfekcyjne suszenie wszystkich tekstyliów – PerfectDry
- Przyszłościowa łączność za pośrednictwem sieci LAN i WLAN

EAN: 4002516443650 / Numer materiału: 11795930 / Stary numer materiału: 52514012EU

<b>Konstrukcja i wersja</b>	
Konstrukcja	Pralki ładowane od frontu
Linia	Performance
Front	Stal szlachetna
Kolor panelu	Stal szlachetna
Wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:25	10,0
Wielkość ładunku przy proporcji napełnienia 1:18	14,0
Pojemność bębna w l	250,00
System suszenia	Wylot
Otwór drzwi [Ø] w mm	520
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	180
Zawiasy drzwi	lewa strona
Możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi	•
Bęben SoftCare ze stali szlachetnej	Tak
<b>Zastosowanie</b>	
Dla hotelarstwa i gastronomii	•
Dla domów seniora i opieki	•
Dla Facility Management	•
Dla pralni	•
Dla budownictwa mieszkaniowego i wspólnot mieszkaniowych	•
Dla pralni i magli	•
Dla rzemiosła	•
Dla stadnin i stajni jeździeckich	•
Dla uniwersytetów, szkół i przedszkoli	•
Dla szpitali	•
Dla klubów sportowych	•
Dla branży beauty, wellness i fitness	•
Dla parków rozrywki i ośrodków wczasowych	•
Dla instytucji państwowych/socjalnych	•
<b>Dane dotyczące mocy</b>	
Maksymalna wydajność odparowywania w l/godz.	13,00
Jednostkowe zużycie energii w kWh/kg	0,53
Czas trwania programu w min	24
Żywotność w cyklach na sucho	40000
<b>Sterowanie</b>	
Typ sterowania	M Select Benchmark
Możliwość programowania	Definiowane przez ustawienia Parametry
Sterowanie programem	Sterowanie wilgotnościowe
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Panel z łatwymi do zrozumienia symbolami	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50/60HZ
Moc grzewcza elektryczna w kW	13,50
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	14,10
Zabezpieczenie w A	25

## PDR 514 ROP [EL]

Profesjonalna suszarka wydmuchowa, nagrzewana elektrycznie

Ze sterownikiem wilg. resztkowej M Select ROP dla dosk. rezultatów suszenia.



EAN: 4002516443650 / Numer materiału: 11795930 / Stary numer materiału: 52514012EU

<b>Możliwy wariant napięciowy 1</b>	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 60HZ
Moc grzewcza w kW	27,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	28,20
Zabezpieczenie w A	50
<b>Wymiary i waga suszarki</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1400
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	906
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	852
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1526
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1090
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	938
Waga netto w kg	160,4
Waga brutto w kg	172
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m <sup>2</sup>	1779
<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	51 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	3,90
<b>Wyposażenie</b>	
Inteligentna zmiana kierunku ruchu bębna	•
Osiowe prowadzenie powietrza	•
Wielkopowierzchniowy filtr kłaczek	•
PerfectDry	•
Żebra Softlift	•
AirRecycling	•
Wnęka komunikacyjna	•
Wyłącznik awaryjny	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•
<b>Możliwości podłączenia</b>	
System inkasujący (opcja)	•
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
Suszarka Wi-Fi	•
Connector Box	•
Moduł LAN (opcja)	•
<b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>	
CE	•
VDE	•
VDE-EMC	•
Ochrona przeciwbryzgowa IP X4	•
WEEE	•
UKCA	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•