

WWD020 WCS 8kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z bębnem SoftCare 1–8 kg i prasowaniem wstępnym.



- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin
- Oszczędzają energię dzięki najlepszej klasie efektywności energetycznej A
- Dod. prasowanie wstępne redukuje zagniecenia i oszczędza do 50% czasu i wysiłku#
- Ekskluzywny asortyment CapDosing do różnych tkanin i plam
- Nasz bęben SoftCare zapewnia utrzymanie prania w idealnym stanie



EAN: 4002516467731 / Numer materiału: 11811870 / Stary numer materiału: 11WD0201PL

Konstrukcja	
Możliwość ustawiania w kolumnie	•
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Rodzaj	
Nazwa handlowa	W1 White Edition
Pralki ładowane od frontu	•
Wirowanie	
Maks. ilość obrotów wirowania	1400
Zatrzymanie wody w bębnie	•
Pranie bez odwirowania	•
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	ObsidianBlack z pierścieniem białym
Kolor pokrętła wyboru	Biały lotos
Rodzaj panelu	nachylone pod kątem 5°
Rodzaj obsługi	Pokrętło wyboru
Wyświetlacz	DirectSensor żółty, 7-segm.
Wydajność czyszczenia	
Dozowanie w porcjach CapDosing	•
Pielęgnacja prania	
Bęben SoftCare	•
Załadunek w kg	8,0
Komfort obsługi	
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Szufflada na środki AutoClean	•
AddLoad	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	A
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	47
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	47
Klasa wydajności wirowania	B
Klasa emisji dźwięku powietrznego (przy wirowaniu)	A
Emisja dźwięku powietrznego przy wirowaniu w db(A) re 1 pW	72
Czas trwania programu „ECO 40–60“ przy pojemności znamionowej	219
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,30
Pranie w niskich temperaturach „zimne“ oraz „20 °C“	•
Automatyka wagowa	•
Regulacja piany	•
Silnik ProfiEco	•
Programy prania	
Bawełna	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Koszule	•

WWDO20 WCS 8kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z bębnem SoftCare 1–8 kg i prasowaniem wstępnym.




EAN: 4002516467731 / Numer materiału: 11811870 / Stary numer materiału: 11WD0201PL

Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Tylko płukanie/krochmalenie	•
Pompowanie/wirowanie	•
ECO 40-60	•
Funkcje dodatkowe: pranie	
Program skrócony	•
Pranie wstępne	•
Woda plus	•
Dodatkowe płukanie	•
Prasowanie wstępne z parą	•
Brzęczyk	•
Bezpieczeństwo	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Kod PIN	•
Złącze optyczne	•
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	643
Waga w kg	80
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50


WWDO20 WCS 8kg

Pralka ładowana od przodu W1:


Z bębnem SoftCare 1–8 kg i prasowaniem wstępnym.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm