


PW 6323 [EL WEK]

Pralka z funkcjami higienicznymi, nagrzewana elektrycznie
w wersji ze ścianką rozdzielającą dla domów seniora i opieki oraz szpitali.



- Objętość bębna 320 l, ładowność 32.0 kg
- Duża różnorodność programów – specjalne programy dezynfekujące
- Delikatna pielęgnacja prania dzięki bębnowi SoftCare Miele
- Szczególna efektywność – niskie zużycie wody i energii
- Optymalne rezultaty wirowania – wilgotność 41 %*, współczynnik g360


* Wskazania wilgotności resztkowej odnoszą się do płukania na ciepło w ostatnim cyklu płukania.

EAN: 4002516446477 / Numer materiału: 11812990 /
Stary numer materiału: 51632305OER

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Pralka z f. higienicznymi
Linia	Professional
Front	Szary stalowy
Proporcje napełnienia	1:10
Wielkość ładunku w kg	32,0
Pojemność bębna w l	320
Otwór drzwi [szer.] w mm strona czysta	352
Otwór drzwi [wys.] w mm strona czysta	593
Otwór drzwi [szer.] w mm strona brudna	352
Otwór drzwi [wys.] w mm strona brudna	593
Kąt otwarcia drzwi w stopniach	153
Bezobsługowy silnik z przetwornicą częstotliwości	•
Bęben SoftCare	•
Zastosowanie	
Dla domów seniora i opieki	•
Dla Facility Management	•
Dla pralni i magli	•
Dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Dla szpitali	•
Dane dotyczące mocy	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Specyficzne zużycie wody w przypadku podłączenia do ciepłej wody w l/kg	10,31
Specyficzne zużycie energii w przypadku podłączenia do ciepłej wody w kWh/kg	0,12
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do zimnej wody w min	74
Czas trwania programu w przypadku podłączenia do ciepłej wody w min	61
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na zimno w %	47
Wilgotność resztkowa przy płukaniu na ciepło w %	41
Ilość obrotów wirowania w obr./min	975
Współczynnik G	360
Przetestowany czas pracy	30000
Sterowanie	
Typ sterowania	Profitronic M
Możliwość programowania	Dowolnie programowalne
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	Dowolny wybór
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Progr. podst./dla grup docel.	
Programy podstawowe	•
Programy dla hotelarstwa i gastronomii	•

PW 6323 [EL WEK]

Pralka z funkcjami higienicznymi, nagrzewana elektrycznie
w wersji ze ścianką rozdzielającą dla domów seniora i opieki oraz szpitali.




EAN: 4002516446477 / Numer materiału: 11812990 /

Stary numer materiału: 51632305OER

Programy dla domów seniora i opieki	•
Programy dla czyszczenia tekstyliów	•
Programy dla zakładów rzemieślniczych	•
Programy dla straży pożarnej i służb ratunkowych	•
Programy dla stadnin/ośrodków jeździeckich/stajni jeździeckich	•
Programy dla szpitali	•
Programy dla branży kosmetycznej, wellness i fitness	•
Dozowanie	
Szuflada na detergenty	4 kom.
Moduł dozowania płynów (opcja)	•
Maksymalne możliwości podłączenia dla pomp dozujących [ilość]	12
Wykrywanie stanu opróżnienia	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Rodzaj grzania	Elektryczne
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50/60HZ
Moc grzewcza w kW	30,00
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	31,00
Zabezpieczenie w A	63
Podłączenie/odpływ wody	
Woda zimna [ilość]	2x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Woda ciepła [ilość]	1 x 1/2" ze śrubunkiem 3/4"
Zawór spustowy	DN 70
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	1718
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	1605
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	1070
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	1800
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	1758
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1138
Waga netto w kg	860,0
Waga brutto w kg	878
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	10741
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy	71 dB(A) re 20 µPa
Emisja ciepła do pomieszczenia w MJ/h	11,20
Wyposażenie	
Opatentowane wstępne odwadnianie	•
Przygotowywanie ścierek	•
Kontrola niewyważenia	•
Kontrola temperatury	•
Dwie lampki kontrolne po stronie czystej	•
Automatyczne pozycjonowanie i blokowanie bębna	•
Specjalna grzałka	•
Automatyka wagowa +	•
Przepływomierz (opcja)	•
Wnęka komunikacyjna	•
Wyłącznik awaryjny	•
Akcesoria niezależne od urządzenia	•

PW 6323 [EL WEK]

Pralka z funkcjami higienicznymi, nagrzewana elektrycznie
w wersji ze ścianką rozdzielającą dla domów seniora i opieki oraz szpitali.



EAN: 4002516446477 / Numer materiału: 11812990 /

Stary numer materiału: 51632305OER

Efektywność i ekologia	
Kwota recyklingu w %	95
Możliwości podłączenia	
Złącze optyczne dla dostępu serwisowego	•
Moduł złącza RS 232 (opcja)	•
Wyłączenie ze względu na obciążenie szczytowe/ zarządzanie energią (opcja)	•
Rejestracja danych roboczych	•
Odzyskiwanie wody (opcja)	•
Pojemności	
Pościel syntetyczna [ilość]	4
Poduszki syntetyczne [ilość]	8
Pościel z pierza [ilość]	4
Poduszki z pierza [ilość]	8
Mopy, bawełna, 40 cm/190 g [ilość]	168
Mopy, bawełna, 50 cm/220 g [ilość]	145
Mopy, mikrofaza, 40 cm/120 g [ilość]	267
Mopy, mikrofaza, 50 cm/170 g [ilość]	188
Normy, znaki certyfikacyjne	
CE	•
VDE-EMC	•
Ochrona przeciwbryzgową IP X4	•
WEEE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•