

APCL 096

Wanienka na pranie, czerwona
o pojemności 85 l.



- Przeznaczone FG 85
- Wysokość (z uchwytami) 34,5,
szerokość 80, głębokość 54 cm

EAN: 4002516474173 / Numer materiału: 11824340 / Stary numer materiału: 59590096D

Przynależność produktu	
Pralnice	•
Suszarki	•
Magle	•
Systemy prasowania	•
Przynal. urządzeń/wyposażenia	
HM 16-80	•
HM 16-83	•
PM 1210	•
PM 1214	•
PM 1217	•
PM 1318	•
PM 1418	•
PM 1421	•
PRI 318	•
PRI 418	•
PRI 210	•
PRI 214	•
PRI 217	•
D 500-1750	•
D 500-2000	•
D 500-2200	•
D 500-2500	•
D 500-3000	•
D 500-3300	•
D 600-1750	•
D 600-2000	•
D 600-2200	•
D 600-2500	•
D 600-3000	•
D 600-3300	•
D 800-1300	•
D 800-1750	•
D 800-2000	•
D 800-2200	•
D 800-2500	•
D 800-3000	•
D 800-3300	•
M 500-1750	•
M 500-2000	•
M 500-2200	•
M 500-2500	•
M 500-3000	•
M 500-3300	•
PM 1621	•
PM 1625	•
PM 1630	•
PM 1635	•
PM 1825	•
PM 1830	•

APCL 096

Wanienka na pranie, czerwona
o pojemności 85 l.



EAN: 4002516474173 / Numer materiału: 11824340 / Stary numer materiału: 59590096D

PM 1835	•
PT 5135 C	•
PT 5136	•
PT 5137 WP	•
PT 5140 WP	•
PT 5141 WP	•
PT 5145 C	•
PT 5155 C	•
PT 5156	•
PT 5157 WP	•
PT 5186	•
PT 7186	•
PT 7188	•
PT 7135 C	•
PT 7136	•
PT 7137 WP	•
PT 7138	•
PT 8203	•
PT 8251	•
PT 8251 COP	•
PT 8253	•
PT 8257	•
PT 8257 WP	•
PT 8301	•
PT 8301 COP	•
PT 8303	•
PT 8331	•
PT 8331 COP	•
PT 8333	•
PT 8333 HW	•
PT 8337	•
PT 8337 HW	•
PT 8337 WP	•
PT 8401	•
PT 8403	•
PT 8403 HW	•
PT 8407	•
PT 8407 HW	•
PT 8503	•
PT 8503 HW	•
PT 8507	•
PT 8507 HW	•
PT 8803	•
PT 8803 HW	•
PT 8807	•
PT 8807 HW	•
PT 9136	•
PT 9137 WP	•
PW 413	•
PW 413 Mop Star 130	•
PW 418	•

APCL 096
Wanienka na pranie, czerwona
o pojemności 85 l.

EAN: 4002516474173 / Numer materiału: 11824340 / Stary numer materiału: 59590096D

PW 5064	•
PW 5062	•
PW 5055	•
PW 5065	•
PW 5064 MOPSTAR 60	•
PW 5070	•
PW 5082	•
PW 5084 MOPSTAR 80	•
PW 5104 MOPSTAR 100	•
PW 5105 Vario	•
PW 5134 MOPSTAR 130	•
PW 6055	•
PW 6065	•
PW 6055 Vario	•
PW 6065 Vario	•
PW 6065 Plus	•
PW 6068 Plus	•
PW 6080	•
PW 6088	•
PW 6107	•
PW 6137	•
PW 5136	•
PW 6163	•
PW 6167	•
PW 6207	•
PW 6241	•
PW 6243	•
PW 6321	•
PW 6323	•
PW 811	•
PW 814	•
PW 818	•
PW 9055	•
PW 9065	•
PWT 6089	•
PWM 500-08	•
PWM 500-09	•
PWM 506 Mop Star 60	•
PWM 507	•
PWM 508 Mop Star 80	•
PWM 509	•
PWM 900-09	•
PWM 906	•
PWM 907	•
PWM 908	•
PW 200 Profi@Work	•
PT 200 Profi@Work	•
PDR 300 SmartBiz	•
PWM 300 SmartBiz	•
PDR 500-08	•
PDR 507	•

APCL 096

Wanienka na pranie, czerwona
o pojemności 85 l.



EAN: 4002516474173 / Numer materiału: 11824340 / Stary numer materiału: 59590096D

PDR 900-08	•
PDR 908	•
PWM 511	•
PWM 909	•
PWM 514	•
PWM 520	•
PWM 912	•
PWM 916	•
PWM 920	•
PDW 909	•
PDR 510	•
PDR 910	•
PDR 514	•
PDR 914	•
PDR 518	•
PDR 918	•
PDR 522	•
PDR 922	•
PDR 528	•
PDR 928	•
PDR 544	•
PDR 944	•
PIB 100	•
Kategoria produktowa	
System przechowywania/transportu	•
Właściwości produktu	
Materiał	Tworzywo sztuczne
Kolor	Czerwony
Objętość w l	85
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość netto w mm	780
Wymiar zewnętrzny, szerokość netto w mm	550
Wymiar zewnętrzny, głębokość netto w mm	290
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	370
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	590
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	1010
Ciężar netto [kg]	2,91
Ciężar brutto w kg	5,13