

WEA025 WCS Active

Pralka ładowana od przodu W1:

Do 1–7 kg prania z uznaną jakością Miele w atrakcyjnej cenie.



- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin
- Ekskluzywny asortyment CapDosing do różnych tkanin i plam
- Nasz bęben SoftCare zapewnia utrzymanie prania w idealnym stanie
- Dodawanie lub wyjmowanie tkanin w trakcie cyklu prania dzięki funkcji AddLoad
- Szybkie odświeżanie dzięki programowi Expres 20



EAN: 4002516459323 / Numer materiału: 11828170 / Stary numer materiału: 11EA0251PL

Konstrukcja	
Możliwość ustawiania w kolumnie	•
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Możliwość podbudowy	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Rodzaj	
Nazwa handlowa	W1 Chrome Edition
Pralki ładowane od frontu	•
Wirowanie	
Maks. ilość obrotów wirowania	1400
Zatrzymanie wody w bębnie	•
Pranie bez odwirowania	•
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	GraphitGrey Pearlfinish
Kolor pokrętki wyboru	Biały lotos
Rodzaj panelu	ustawienie proste
Rodzaj obsługi	Pokrętło wyboru
Wyświetlacz	EasyControl żółty
Wydajność czyszczenia	
Dozowanie w porcjach CapDosing	•
Pielęgnacja prania	
Bęben SoftCare	•
Załadunek w kg	7,0
Komfort obsługi	
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Szufflady na środki AutoClean	•
AddLoad	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	B
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	51
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	45
Klasa wydajności wirowania	B
Klasa emisji dźwięku powietrznego (przy wirowaniu)	A
Emisja dźwięku powietrznego przy wirowaniu w db(A) re 1 pW	72
Czas trwania programu „ECO 40–60” przy pojemności znamionowej	199
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,30
Pranie w niskich temperaturach „zimne” oraz „20 °C”	•
Automatyka wagowa	•
Licznik wody	•
Regulacja piany	•
Silnik ProfiEco	•
Programy prania	
Bawełna	•
Bawełna z praniem wstępnym	•

WEA025 WCS Active

Pralka ładowana od przodu W1:

Do 1–7 kg prania z uznaną jakością Miele w atrakcyjnej cenie.



EAN: 4002516459323 / Numer materiału: 11828170 / Stary numer materiału: 11EA0251PL

Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Tylko płukanie/krochmalenie	•
Pompowanie/wirowanie	•
ECO 40-60	•
Funkcje dodatkowe: pranie	
Program skrócony	•
Namaczanie	•
Woda plus	•
Dodatkowe płukanie	•
Bezpieczeństwo	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Kod PIN	•
Złącze optyczne	•
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	636
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1054
Głębokość urządzenia w mm bez drzwi (do podbudowy)	600
Waga w kg	80
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2


WEA025 WCS Active

Pralka ładowana od przodu W1:


Do 1–7 kg prania z uznaną jakością Miele w atrakcyjnej cenie.



W1 installation drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm



W1 drawing, slanted facia or straight facia, measures in mm