

WSH863 WCS PWash&TDos&8kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z TwinDos i SingleWash dla oszczędnego i szybkiego prania.



- Precyzyjne i automatyczne dozowanie środków piorących dzięki TwinDos®
- QuickPowerWash zapewnia wydajne i szybkie rezultaty w zaledwie 49 minut
- Szybkie i oszczędne pranie nawet poj. elementów – SingleWash
- Miele@home – sprytne połączenie w sieć dla większych możliwości\*
- Wyświetlacz oraz komfortowa obsługa dotykowa – ComfortSensor

\* Dodatkowa oferta cyfrowa firmy Miele & Cie. KG. Wszystkie inteligentne zastosowania umożliwia system Miele@home. W zależności od modelu i kraju zakres funkcji może się różnić.



EAN: 4002516462958 / Numer materiału: 11843610 / Stary numer materiału: 11SH8631PL

<b>Konstrukcja</b>	
Możliwość ustawiania w kolumnie	•
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
<b>Rodzaj</b>	
Nazwa handlowa	W1 White Edition
Pralki ładowane od frontu	•
<b>Wirowanie</b>	
Maks. ilość obrotów wirowania	1400
Zatrzymanie wody w bębnie	•
Pranie bez odwirowania	•
<b>Design</b>	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	ObsidianBlack z pierścieniem białym
Kolor pokrętła wyboru	Biały lotos
Rodzaj panelu	nachylone pod kątem 5°
Rodzaj obsługi	Pokrętło wyboru
Wyświetlacz	ComfortSensor biały, 1-wiersz.
<b>Wydajność czyszczenia</b>	
Innowacyjna technologia prania PowerWash	•
Automatyczne dozowanie środków piorących TwinDos	•
Dozowanie w porcjach CapDosing	•
Funkcja „Plamy”	•
Potwierdzona higieniczność przeciwwirusowa	•
<b>Pielęgnacja prania</b>	
Bęben SoftCare	•
Załadunek w kg	8,0
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazania przebiegu programu	•
MultiLingua	•
Szuflada na środki AutoClean	•
AddLoad	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	A
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	47
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	47
Klasa wydajności wirowania	B
Klasa emisji dźwięku powietrznego (przy wirowaniu)	A
Emisja dźwięku powietrznego przy wirowaniu w db(A) re 1 pW	67
Czas trwania programu „ECO 40–60” przy pojemności znamionowej	219
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,40

WSH863 WCS PWash&TDos&8kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z TwinDos i SingleWash dla oszczędniejszego i szybszego prania.



EAN: 4002516462958 / Numer materiału: 11843610 / Stary numer materiału: 11SH8631PL

Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,80
EcoFeedback	•
Pranie w niskich temperaturach „zimne“ oraz „20 °C“	•
Automatyka wagowa	•
Licznik wody	•
Regulacja piany	•
Silnik ProfiEco	•
<b>Programy prania</b>	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Bawełna	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Koszule	•
Jedwab (pranie ręczne)	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Odzież sportowa	•
Pościel z pierza	•
Poduszki	•
Tekstylia puchowe	•
Firanki	•
Bawełna Higiena	•
Czyszczenie urządzenia	•
Nowe tkaniny	•
Tylko płukanie/krochmalenie	•
Pompowanie/wirowanie	•
ECO 40-60	•
<b>Funkcje dodatkowe: pranie</b>	
SingleWash	•
Program skrócony	•
Namaczanie	•
Pranie wstępne	•
Woda plus	•
Dodatkowe płukanie	•
Wyciszenie	•
Prasowanie wstępne z parą	•
Brzęczyk	•
AllergoWash	•
<b>Jakość</b>	
Przeciwwagi z szarego żeliwa	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Kod PIN	•
Złącze optyczne	•

WSH863 WCS PWash&TDos&8kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z TwinDos i SingleWash dla oszczędnego i szybkiego prania.



EAN: 4002516462958 / Numer materiału: 11843610 / Stary numer materiału: 11SH8631PL

#### Dane techniczne

Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	643
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1077
Waga w kg	95
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2

#### Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

3 kapsułki	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 wkładów Miele UltraPhase	•

#### Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά
-------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WSH863 WCS PWash&TDos&8kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z TwinDos i SingleWash dla oszczędniego i szybkiego prania.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm