

WWH860 WCS PWash&TDos&8kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z TwinDos i SingleWash dla oszczędnego i szybkiego prania.



- Precyzyjne i automatyczne dozowanie środków piorących dzięki TwinDos®
- QuickPowerWash zapewnia wydajne i szybkie rezultaty w zaledwie 49 minut
- Szybkie i oszczędne pranie nawet poj. elementów – SingleWash
- Miele@home – sprytne połączenie w sieć dla większych możliwości*
- Wyświetlacz oraz komfortowa obsługa dotykowa – ComfortSensor

* Dodatkowa oferta cyfrowa firmy Miele & Cie. KG. Wszystkie inteligentne zastosowania umożliwia system Miele@home. W zależności od modelu i kraju zakres funkcji może się różnić.



EAN: 4002516462798 / Numer materiału: 11843620 / Stary numer materiału: 11WH8601PL

Konstrukcja	
Możliwość ustawiania w kolumnie	•
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Rodzaj	
Nazwa handlowa	W1 White Edition
Pralki ładowane od frontu	•
Wirowanie	
Maks. ilość obrotów wirowania	1400
Zatrzymanie wody w bębnie	•
Pranie bez odwirowania	•
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	ObsidianBlack z pierścieniem chromowanym
Kolor pokręła wyboru	Biały lotos/pierścień chrom
Rodzaj panelu	nachylone pod kątem 5°
Rodzaj obsługi	Pokrętko wyboru
Wyświetlacz	ComfortSensor biały, 1-wiersz.
Wydajność czyszczenia	
Innowacyjna technologia prania PowerWash	•
Automatyczne dozowanie środków piorących TwinDos	•
Dozowanie w porcjach CapDosing	•
Funkcja „Plamy”	•
Potwierdzona higieniczność przeciwwirusowa	•
Pielęgnacja prania	
Bęben SoftCare	•
Załadunek w kg	8,0
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazania przebiegu programu	•
MultiLingua	•
Szuflada na środki AutoClean	•
AddLoad	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A-G)	A
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	47
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	47
Klasa wydajności wirowania	B
Klasa emisji dźwięku powietrznego (przy wirowaniu)	A
Emisja dźwięku powietrznego przy wirowaniu w db(A) re 1 pW	67
Czas trwania programu „ECO 40-60” przy pojemności znamionowej	219
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,40

WWH860 WCS PWash&TDos&8kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z TwinDos i SingleWash dla oszczędnego i szybkiego prania.



EAN: 4002516462798 / Numer materiału: 11843620 / Stary numer materiału: 11WH8601PL

Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,80
EcoFeedback	•
Pranie w niskich temperaturach „zimne“ oraz „20 °C”	•
Automatyka wagowa	•
Licznik wody	•
Regulacja piany	•
Silnik ProfiEco	•
Programy prania	
QuickPowerWash	•
Automatic plus	•
Bawełna	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Koszule	•
Jedwab (pranie ręczne)	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Odzież sportowa	•
Pościel z pierza	•
Poduszki	•
Tekstylia puchowe	•
Firanki	•
Bawełna Higiena	•
Czyszczenie urządzenia	•
Nowe tkaniny	•
Tylko płukanie/krochmalenie	•
Pompowanie/wirowanie	•
ECO 40-60	•
Funkcje dodatkowe: pranie	
SingleWash	•
Program skrócony	•
Namaczanie	•
Pranie wstępne	•
Woda plus	•
Dodatkowe płukanie	•
Wyciszenie	•
Prasowanie wstępne z parą	•
Brzęczyk	•
AllergoWash	•
Jakość	
Przeciwwagi z szarego żeliwa	•
Bezpieczeństwo	
System ochrony wodnej	Watercontrol-System
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Kod PIN	•
Złącze optyczne	•

WWH860 WCS PWash&TDos&8kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z TwinDos i SingleWash dla oszczędniejszego i szybszego prania.



EAN: 4002516462798 / Numer materiału: 11843620 / Stary numer materiału: 11WH8601PL

Dane techniczne

Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	643
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1077
Waga w kg	94
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

3 kapsułki	•
UltraPhase 1 + 2	•
Voucher na 5 wkładów Miele UltraPhase	•

Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua	deutsch, english (GB), français (FR), hrvatski, italiano, magyar, nederlands, polski, română, slovenščina, srpski, türkçe, ελληνικά
---	--

WWH860 WCS PWash&TDos&8kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z TwinDos i SingleWash dla oszczędniego i szybkiego prania.



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm