

## PFD 104 SCVi XXL

Zmywarka w pełni zintegrowana XXL z szufladą 3D-MultiFlex do stosów naczyń z gospodarstwa domowego, firmowych, podręcznych i zmywalni.



- Wydajność zmywania: 14 kompletów naczyń w ciągu tylko 17 min\*
- Elastyczne rozmieszczenie ładunku dla najlepszych rezultatów
- Aut. otwieranie drzwi poprzez dwukrotne stuknięcie – Knock2open
- Wszystko całkowicie suche – Wspomaganie suszenia AutoOpen
- Innowacyjny design i najwyższy komfort – szuflada 3D MultiFlex

\* W zależności od warunków budowlanych (temperatura dopływu wody/podłączenie do prądu) podane wartości mogą się zmienić.



EAN: 4002516458227 / Numer materiału: 11848400 /  
Stary numer materiału: 61010405PL

<b>Konstrukcja i wersja</b>	
Konstrukcja	Zmywarka w pełni zintegrowana
Zmywarki XXL	•
Linia	ProfiLine
System płukania	Z systemem świeżej wody, ładunek od przodu
Liczba poziomów płukania	2
Front	Bez frontu
Ścianki boczne	Ocynek.
Kolor panelu	ObsidianBlack
Minimalny ciężar panelu frontowego w kg	5,0
Maksymalny ciężar panelu frontowego w kg	12,0
<b>Zastosowanie</b>	
Dla domów seniora i opieki	•
Dla szpitali	•
Dla pensjonatów	•
Dla przedszkoli	•
Dla uniwersytetów i szkół	•
Dla biur i agencji	•
Dla prywatnych gospodarstw domowych	•
Dla rzemiosła	•
Dla klubów sportowych	•
<b>Dane dotyczące mocy</b>	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Pompa obiegowa Qmax w l/min	75
Najkrótszy czas trwania programu w minutach	17
Maksymalna temperatura spłukiwania końcowego w °C	75
Wydajność mycia nakryć/wsad	14
Żywotność w cyklach mycia	12500
<b>Miele MOVE</b>	
Możliwość łączenia w sieć za pomocą Miele MOVE	•
<b>Sterowanie</b>	
Typ sterowania	Sterowanie elektroniczne
Wybór programu	Przyciski wyboru programów
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programy zmywania [liczba]	8
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Wskaźnik kontrolny sit	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	7,10
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	7,30
Zabezpieczenie w A	16

## PFD 104 SCVi XXL

Zmywarka w pełni zintegrowana XXL z szufladą 3D-MultiFlex do stosów naczyń z gospodarstwa domowego, firmowych, podręcznych i zmywalni.



EAN: 4002516458227 / Numer materiału: 11848400 /

Stary numer materiału: 61010405PL

Długość przewodu przyłączeniowego w m 1,70

### Możliwy wariant napięciowy 1

Przyłącze elektryczne AC 230V 50HZ

Moc grzewcza w kW 1,90

Całkowita moc przyłączeniowa w kW 2,10

Zabezpieczenie w A 10-16

### Podłączenie/odpływ wody

Woda ciepła lub zimna [ilość] 1

Wymagane ciśnienie dynamiczne w barach 1,00-10,00

Pompa spustowa [DN] 22

Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm 100

Zintegrowane zmiękczenie wody •

Maksymalna twardość wody w mmol/l 6,50

System ochrony wodnej Waterproof system

Długość węża dopływowego w cm 150

Długość węża odpływowego w cm 150

### Wymiary i waga

Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm 845

Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm 598

Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm 550

Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm 970

Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm 670

Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm 690

Przestrzeń użytkowa komory zmywania, wysokość w mm 580

Przestrzeń użytkowa komory zmywania, szerokość w mm 510

Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza górnego w mm 450

Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza dolnego w mm 450

Wysokość wsuwania nad podłogą w mm 210

Wymagana szerokość wnęki w mm 600

Waga netto [kg] 51

Waga brutto w kg 56

Maksymalne obciążenie podłoża w N/m<sup>2</sup> 1000

### Wartości emisyjne

Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA) 33 dB(A) re 20 µPa

Poziom mocy akustycznej (LwA) 45,0

### Programy

Uniwersalny •

Program skrócony •

Higiena •

Na zimno/Płukanie wstępne •

Szkło •

Tworzywa sztuczne •

Energooszczędny/Eco •

Intensywny •

### Aranżacja kosza

Wyposażenie kosza MaxiComfort P •

Elastyczna aranżacja koszy FlexLine •

## PFD 104 SCVi XXL

Zmywarka w pełni zintegrowana XXL z szufladą 3D-MultiFlex do stosów naczyń z gospodarstwa domowego, firmowych, podręcznych i zmywalni.



EAN: 4002516458227 / Numer materiału: 11848400 /

Stary numer materiału: 61010405PL

Uchwyt na kieliszki FlexCare [ilość]	4
Pótecza na filiżanki FlexCare [ilość]	2
Kosz górny o regulowanej wysokości	•
Możliwość łączenia z koszem na butelki APFD 210	•
Opatentowana szuflada 3D MultiFlex	•
<b>Wyposażenie</b>	
Profesjonalne przyłącze elektryczne	•
Suszenie	Dodatkowe suszenie, Aktywne suszenie kondensacyjne, Wspomaganie suszenia AutoOpen
1 wielofunkcyjne urządzenie dozujące/drzwi dla detergentu w proszku i nabyliczaczka	•
Komora zmywania z wysokiej jakości stali szlachetnej	•
BrilliantLight	•
Knock2open	•
AutoClose	•
EcoFeedback	•
Brilliant GlassCare	•
Regulowana temperatura spłukiwania	•
Złącze optyczne	•
SmartStart	•
FlexiTimer z funkcją EcoStart	•
Wi-Fi	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Wielkość załadunku w programie ECO w kompletach naczyń	14
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	E
Zużycie energii w programie ECO na 100 cykli płukania w kWh	95
Zużycie wody w programie ECO na cykl zmywania w l	12,0
Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D)	C
Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re 1 pW	45
Czas trwania programu ECO w min	250
<b>Możliwości podłączenia</b>	
Zewnętrzny moduł dozujący dla detergentu w płynie	•
<b>Normy, znaki certyfikacyjne</b>	
CE	•
Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•
VDE	•
Kompatybilność elektromagnetyczna	•
DIN EN 17735	•
EN 1717	•