

## DAS 2920

Wyciąg podszafkowy  
ze sterownikiem EasySwitch umożliwiającym wygodną obsługę



- Klasyczny design – panel ze stali szlachetnej o szerokości 90 cm
- Równomierne oświetlenie LED
- Efektywna filtracja – 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu
- Bezpieczne i łatwe do czyszczenia – Miele CleanCover
- Obieg zamknięty z filtrem Active AirClean lub Longlife AirClean

A

EAN: 4002516495895 / Numer materiału: 11862170 / Stary numer materiału: 28S2920SD

<b>Konstrukcja</b>	
Wyciąg podszafkowy	•
<b>Programy</b>	
Sposób prowadzenia powietrza	Z możliwością przebrojenia
Niezbędny do dopup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętego	DUU 151
Niezbędny do dopup. filtr z węgla aktywnego	DKFS 31-P, DKFS 31-R
<b>Design</b>	
Kolor	Stal szlachetna
<b>Komfort obsługi</b>	
Sterowanie elektroniczne	•
EasySwitch	•
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A
Roczne zużycie energii w kWh/rok	42,0
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Klasa sprawności oświetlenia	A
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A
<b>System filtrowania</b>	
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych)	1
<b>Oświetlenie</b>	
LED	•
Ilość x W	1 x 3,2 W
Natężenie oświetlenia w lx	275 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
<b>Wentylator</b>	
Wentylator zasysający dwustronnie	•
Silnik prądu zmiennego (silnik AC)	•
<b>Wylot</b>	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	195
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	295
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	410
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m <sup>3</sup> /h)	555
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	47,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	54,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	61,0
Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	69,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa)	33,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	40,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	47,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	55,0

DAS 2920

Wyciąg podszafkowy

ze sterownikiem EasySwitch umożliwiającym wygodną obsługę





EAN: 4002516495895 / Numer materiału: 11862170 / Stary numer materiału: 28S2920SD

<b>Zamknięty obieg powietrza</b>	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	190
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	290
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	415
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster 1 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	550
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	52,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	60,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	68,0
Moc akustyczna – poziom Booster 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	75,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	38,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	46,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	54,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster 1 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	61,0
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
<b>Dane techniczne</b>	
Szerokość korpusu wyciągu w mm	896
Wysokość korpusu wyciągu w mm	36
Głębokość korpusu wyciągu w mm	273
Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm	450
Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm	650
Waga netto w kg	14,0
Długość przewodu elektrycznego w m	1,5
Wtyczka ochronna	•
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,20
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Częstotliwość w Hz	50
<b>Wskazówki montażowe</b>	
Króciec wylotowy u góry	•
Średnica króćca wylotowego w mm	150
<b>Wypożyczenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Kłapa przeciwwzrotna	•
<b>Akcesoria dodatkowe</b>	
Filtr węglowy	Nein

## DAS 2920

Wyciąg podszafkowy  
ze sterownikiem EasySwitch umożliwiającym wygodną obsługę



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,  
Installation drawings