


DAS 4640

Wyciąg podszafkowy

do montażu w wąskich szafkach górnych ze sterownikiem EasySwitch



- Idealne połączenie z płytami grzejnymi z funkcją Con@ctivity
- Lekki design – przezroczysty panel szklany o szerokości 60 cm
- Równomierne oświetlenie LED
- Efektywna filtracja – 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu
- Obieg zamknięty z filtrem Active AirClean lub Longlife AirClean




EAN: 4002516496304 / Numer materiału: 11862220 / Stary numer materiału: 28S4640TD

<b>Konstrukcja</b>	
Wyciąg podszafkowy	•
<b>Konstrukcja</b>	
Kolor	Krystal. szkło
<b>Programy</b>	
Sposób prowadzenia powietrza	Z możliwością przeobrażenia
Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętego	DUU 151
Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego	DKF 31-P, DKF 31-R
<b>Komfort obsługi</b>	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Funkcja automatyczna Con@ctivity	•
Sterowanie elektroniczne	•
EasySwitch	•
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min	•
Programowalne wyłączanie poziomu Booster	•
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu	•
Programowalne zużycie filtra tłuszczu	•
Programowalne zużycie filtra z węgla aktywnego	•
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+
Silnik ECO	•
System zarządzania zużyciem energii	•
Roczne zużycie energii w kWh/rok	27,4
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Klasa sprawności oświetlenia	A
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B
<b>System filtrowania</b>	
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych)	2
<b>Oświetlenie</b>	
LED	•
Ilość x W	1 x 3 W
Natężenie oświetlenia w lx	300 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
Funkcja przyciemniania światła	•
<b>Wentylator</b>	
Wentylator zasysający dwustronnie	•
Silnik prądu stałego (DC)	•
<b>Wylot</b>	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	180
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	270
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m <sup>3</sup> /h) wg EN 61591	380
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m <sup>3</sup> /h)	600
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	37,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	45,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	52,0

DAS 4640

Wyciąg podszafkowy

do montażu w wąskich szafkach górnych ze sterownikiem EasySwitch




EAN: 4002516496304 / Numer materiału: 11862220 / Stary numer materiału: 28S4640TD

Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	64,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa)	23,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	31,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	39,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	50,0
<b>Zamknięty obieg powietrza</b>	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m³/h) wg EN 61591	160
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m³/h) wg EN 61591	260
Wydajność przepływu powietrza – poziom intensywny (m³/h) wg EN 61591	580
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m³/h) wg EN 61591	405
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	41,0
Moc akustyczna – poziom intensywny (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	70,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	50,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	61,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	27,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	37,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	48,0
Ciśnienie akustyczne – poziom intensywny (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	57,0
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Bezpieczne szkło hartowane (ESG)	•
<b>Dane techniczne</b>	
Szerokość korpusu wyciągu w mm	561
Wysokość korpusu wyciągu w mm	68
Głębokość korpusu wyciągu w mm	307
Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm	450
Waga netto w kg	12,0
Długość przewodu elektrycznego w m	1,5
Wtyczka ochronna	•
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,08
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Częstotliwość w Hz	50
<b>Wskazówki montażowe</b>	
Króciec wylotowy u góry	•
Króciec wylotowy u góry i z tyłu	•
Średnica króćca wylotowego w mm	150
Szablon montażowy	•

DAS 4640

Wyciąg podszafkowy

do montażu w wąskich szafkach górnych ze sterownikiem EasySwitch




EAN: 4002516496304 / Numer materiału: 11862220 / Stary numer materiału: 28S4640TD

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kłapa przeciwwrotna	•
Akcesoria dodatkowe	
Filtr węglowy	Nein

DAS 4640

Wyciąg podszafkowy

do montażu w wąskich szafkach górnych ze sterownikiem EasySwitch



DAS4640, Installation drawings