

DAS 4920

Wyciąg podszafkowy
ze sterownikiem EasySwitch umożliwiającym wygodną obsługę



- Klasyczny design – panel ze stali szlachetnej o szerokości 90 cm
- Wyjątkowy komfort obsługi – Con@ctivity
- Równomierne oświetlenie LED
- Efektywna filtracja – 10-warstwowe stalowe filtry tłuszczu
- Obieg zamknięty z filtrem Active AirClean lub Longlife AirClean



EAN: 4002516496038 / Numer materiału: 11862230 / Stary numer materiału: 28S4920SD

Konstrukcja	
Wyciąg podszafkowy	•
Kolor urządzenia	Stal szlachetna
Programy	
Sposób prowadzenia powietrza	Z możliwością przezbrojenia
Niezbędny do dokup. zestaw do przebudowy do obiegu zamkniętego	DUU 151,DUU 150
Niezbędny do dokup. filtr z węgla aktywnego	DKFS 31-P, DKFS 31-R
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Funkcja automatyczna Con@ctivity	•
Sterowanie elektroniczne	•
EasySwitch	•
Poziomy Booster	1
Programowalne wyłączanie poziomu Booster	•
Funkcja pracy dodatkowej 5/15 min	•
Wskazanie nasycenia filtra tłuszczu	•
Wskazanie nasycenia filtra z węglem aktywnym	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A+++ - D)	A+++
Silnik ECO	•
System zarządzania zużyciem energii	•
Roczne zużycie energii w kWh/rok	22,9
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	A
Klasa sprawności oświetlenia	A
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	A
Komfort pielęgnacji	
Łatwe w czyszczeniu wnętrze okapu CleanCover	•
System filtrowania	
Ilość nadających się do mycia w zmywarce filtrów metalowych ze stali szlachetnej (10-warstwowych)	1
Oświetlenie	
LED	•
Ilość x W	1 x 3 W
Natężenie oświetlenia w lx	300 lx
Temperatura barwowa w K	3500 Kelvin
Funkcja przyciemniania światła	•
Wentylator	
Wentylator zasysający dwustronnie	•
Silnik prądu stałego (DC)	•
Wylot	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m ³ /h) wg EN 61591	180
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m ³ /h) wg EN 61591	280
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m ³ /h) wg EN 61591	400
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m ³ /h)	600
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	37,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	47,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	55,0

DAS 4920

Wyciąg podszafkowy

ze sterownikiem EasySwitch umożliwiającym wygodną obsługę





EAN: 4002516496038 / Numer materiału: 11862230 / Stary numer materiału: 28S4920SD

Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	66,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa)	24,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	33,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	41,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	56,0
Zamknięty obieg powietrza	
Wydajność przepływu powietrza – poziom 1 (m ³ /h) wg EN 61591	165
Wydajność przepływu powietrza – poziom 2 (m ³ /h) wg EN 61591	265
Wydajność przepływu powietrza – poziom 3 (m ³ /h) wg EN 61591	380
Wydajność przepływu powietrza – poziom Booster (m ³ /h) wg EN 61591	585
Moc akustyczna – poziom 1 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	43,0
Moc akustyczna – poziom 2 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	53,0
Moc akustyczna – poziom 3 (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	61,0
Moc akustyczna – poziom Booster (dB(A) re1pW) wg EN 60704-3	73,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 1 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	29,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 2 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	39,0
Ciśnienie akustyczne – poziom 3 (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	48,0
Ciśnienie akustyczne – poziom Booster (dB(A) re20μPa) wg EN 60704-2-13	59,0
Bezpieczeństwo	
Wyłączenie ze względów bezpieczeństwa	•
Dane techniczne	
Szerokość korpusu wyciągu w mm	896
Wysokość korpusu wyciągu w mm	36
Głębokość korpusu wyciągu w mm	273
Odstęp minimalny nad płytami ceramicznymi w mm	450
Odstęp minimalny nad płytami gazowymi (maks. 12,6 kW mocy łącznej, palniki ≤4,5 kW) w mm	650
Waga netto w kg	14,0
Długość przewodu elektrycznego w m	1,5
Wtyczka ochronna	•
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	0,09
Napięcie w V	230
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Częstotliwość w Hz	50
Wskazówki montażowe	
Króciec wylotowy u góry	•
Średnica króćca wylotowego w mm	150
Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem	
Kłapa przeciwwrotna	•

DAS 4920

Wyciąg podszafkowy
ze sterownikiem EasySwitch umożliwiającym wygodną obsługę



DAS2920, DAS2920EXTA, DAS2922Living, DAS4920,
Installation drawings