


## PFD 101 U

### Zmywarka podblatowa

do stosów naczyń z gospodarstwa domowego, firmowych, podręcznych i zmywalni.



- Wydajność zmywania: 13 kompletów naczyń w ciągu tylko 52 min\*
- O 13% mniejsze zużycie energii\*\*
- Wszystko całkowicie suche – Wspomaganie suszenia AutoOpen
- Intuicyjna obsługa dzięki przejrzystej aranżacji zaślepki
- Elastyczne rozmieszczenie ładunku dla najlepszych rezultatów

\* W zależności od warunków budowlanych (temperatura dopływu wody/podłączenie do prądu) podane wartości mogą się zmienić.

\*\* W odniesieniu do programu ECO, w porównaniu z poprzednim modelem.



EAN: 4002516463610 / Numer materiału: 11863340 /


Stary numer materiału: 61010102PL

<b>Konstrukcja i wersja</b>	
Konstrukcja	Zmywarka podblatowa
Linia	ProfiLine
System płukania	Z systemem świeżej wody, załadunek od przodu
Liczba poziomów płukania	2
Front	Brilliantwhite
Ścianki boczne	Ocynk.
Kolor panelu	CleanSteel
<b>Zastosowanie</b>	
Dla domów seniora i opieki	•
Dla szpitali	•
Dla pensjonatów	•
Dla przedszkoli	•
Dla uniwersytetów i szkół	•
Dla biur i agencji	•
Dla prywatnych gospodarstw domowych	•
Dla rzemiosła	•
Dla klubów sportowych	•
<b>Dane dotyczące mocy</b>	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Pompa obiegowa Qmax w l/min	75
Najkrótszy czas trwania programu w minutach	17
Maksymalna temperatura soplukiwania końcowego w °C	82
Wydajność mycia naczyń/wsad	13
Żywność w cyklach mycia	12500
<b>Miele MOVE</b>	
Możliwość łączenia w sieć za pomocą Miele MOVE	•
<b>Sterowanie</b>	
Typ sterowania	Sterowanie elektroniczne
Wybór programu	Przyciski wyboru programów
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programy zmywania [liczba]	8
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Wskaźnik kontrolny sit	•
<b>Standardowe przyłącze elektryczne</b>	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	7,10
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	7,30
Zabezpieczenie w A	16
Długość przewodu przyłączeniowego w m	1,70
<b>Możliwy wariant napięciowy 1</b>	
Przyłącze elektryczne	AC 230V 50HZ
Moc grzewcza w kW	1,90

## PFD 101 U

### Zmywarka podblatowa

do stosów naczyń z gospodarstwa domowego, firmowych, podręcznych i zmywalni.



EAN: 4002516463610 / Numer materiału: 11863340 /


Stary numer materiału: 61010102PL

Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10
Zabezpieczenie w A	10-16
<b>Podłączenie/odpływ wody</b>	
Woda ciepła lub zimna [ilość]	1
Wymagane ciśnienie dynamiczne w barach	1,00-10,00
Pompa spustowa [DN]	22
Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm	100
Zintegrowane zmiękczenie wody	•
Maksymalna twardość wody w mmol/l	6,50
System ochrony wodnej	Waterproof system
Długość węża dopływowego w cm	150
Długość węża odpływowego w cm	150
<b>Wymiary i waga</b>	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	805
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	598
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	570
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	970
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	690
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, wysokość w mm	540
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, szerokość w mm	510
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza górnego w mm	450
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza dolnego w mm	450
Wysokość wsuwania nad podłogą w mm	210
Wymagana szerokość wnęki w mm	600
Waga netto [kg]	44
Waga brutto w kg	55
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m <sup>2</sup>	1000
<b>Wartości emisyjne</b>	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Poziom mocy akustycznej (LwA)	0,0
<b>Programy</b>	
Uniwersalny	•
Program skrócony	•
Higiena	•
Na zimno/Płukanie wstępne	•
Szkło	•
Tworzywa sztuczne	•
Energooszczędny/Eco	•
Intensywny	•
<b>Aranżacja kosza</b>	
Wyposażenie kosza ExtraComfort P	•
Elastyczna aranżacja koszy FlexLine	•
Uchwyt na kieliszki FlexCare [ilość]	2
Półeczka na filiżanki FlexCare [ilość]	1
Kosz na sztuce	•
Kosz górny o regulowanej wysokości	•

PFD 101 U

Zmywarka podblatowa

do stosów naczyń z gospodarstwa domowego, firmowych, podręcznych i zmywalni.



EAN: 4002516463610 / Numer materiału: 11863340 /

Stary numer materiału: 61010102PL

Możliwość łączenia z koszem na butelki APFD 210

### Wyposażenie

Profesjonalne przyłącze elektryczne

Suszenie

•

Dodatkowe suszenie,  
Aktywne suszenie  
kondensacyjne,  
Wspomaganie suszenia  
AutoOpen

1 wielofunkcyjne urządzenie dozujące/drzwi dla detergentu w proszku i nabłyszczacza

Komora zmywania z wysokiej jakości stali szlachetnej

AutoClose

EcoFeedback

Brilliant GlassCare

Zabezpieczenie przed dziećmi

Regulowana temperatura spłukiwania

Złącze optyczne

SmartStart

FlexiTimer z funkcją EcoStart

Wi-Fi

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

### Efektywność i ekologia

Wielkość załadunku w programie ECO w kompletach naczyń

13

Klasa efektywności energetycznej (A–G)

E

Zużycie energii w programie ECO na 100 cykli płukania w kWh

93

Zużycie wody w programie ECO na cykl zmywania w l

12,0

Klasa emisji hałasu akustycznego (A–D)

C

Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re 1 pW

46

Czas trwania programu ECO w min

250

### Możliwości podłączenia

Zewnętrzny moduł dozujący dla detergentu w płynie

•

### Normy, znaki certyfikacyjne

CE

•

Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE

•

VDE

•

Kompatybilność elektromagnetyczna

•

DIN EN 17735

•

EN 1717

•