


PFD 103 SCi XXL

Zmywarka zintegrowana XXL z szufladą 3D-MultiFlex

do stosów naczyń z gospodarstwa domowego, firmowych, podręcznych i zmywalni.



- Wydajność zmywania: 16 kompletów naczyń w ciągu tylko 17 min*
- O 13% mniejsze zużycie energii**
- Perfekcyjne oświetlenie ułatwiające załadunek – BrilliantLight
- Wszystko całkowicie suche – Wspomaganie suszenia AutoOpen
- Innowacyjny design i najwyższy komfort – szuflada 3D MultiFlex

* W zależności od warunków budowlanych (temperatura dopływu wody/podłączenie do prądu) podane wartości mogą się zmienić.

** W odniesieniu do programu ECO, w porównaniu z poprzednim modelem.



EAN: 4002516463634 / Numer materiału: 11863380 /


Stary numer materiału: 61010304PL

Konstrukcja i wersja	
Konstrukcja	Zmywarka zintegrowana
Zmywarki XXL	•
Linia	ProfiLine
System płukania	Z systemem świeżej wody, załadunek od przodu
Liczba poziomów płukania	2
Front	Bez frontu
Ścianki boczne	Ocynk.
Kolor panelu	CleanSteel
Minimalny ciężar panelu frontowego w kg	4,0
Maksymalny ciężar panelu frontowego w kg	11,0
Zastosowanie	
Dla domów seniora i opieki	•
Dla szpitali	•
Dla pensjonatów	•
Dla przedszkoli	•
Dla uniwersytetów i szkół	•
Dla biur i agencji	•
Dla prywatnych gospodarstw domowych	•
Dla rzemiosła	•
Dla klubów sportowych	•
Dane dotyczące mocy	
Sprawdzona skuteczność w zwalczaniu wirusów	•
Potwierdzona higieniczność	•
Pompa obiegowa Qmax w l/min	75
Najkrótszy czas trwania programu w minutach	17
Maksymalna temperatura spłukiwania końcowego w °C	75
Wydajność mycia naczyń/wsad	14
Żywość w cyklach mycia	12500
Miele MOVE	
Możliwość łączenia w sieć za pomocą Miele MOVE	•
Sterowanie	
Typ sterowania	Sterowanie elektroniczne
Wybór programu	Przyciski wyboru programów
Maksymalny czas opóźnienia startu w h	24
Wskazanie czasu pozostałego	•
Programy zmywania [liczba]	8
Wskazanie przebiegu programu	•
Ustawienia języka wyświetlacza	•
Wskaźnik kontrolny sit	•
Standardowe przyłącze elektryczne	
Przyłącze elektryczne	3N AC 400V 50HZ
Moc grzewcza w kW	7,10
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	7,30
Zabezpieczenie w A	16
Długość przewodu przyłączeniowego w m	1,70

PFD 103 SCi XXL

Zmywarka zintegrowana XXL z szufladą 3D-MultiFlex

do stosów naczyń z gospodarstwa domowego, firmowych, podręcznych i zmywalni.



EAN: 4002516463634 / Numer materiału: 11863380 /


Stary numer materiału: 61010304PL

Możliwy wariant napięciowy 1	
Przyłącze elektryczne	AC 230V 50HZ
Moc grzewcza w kW	1,90
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10
Zabezpieczenie w A	10-16
Podłączenie/odpływ wody	
Woda ciepła lub zimna [ilość]	1
Wymagane ciśnienie dynamiczne w barach	1,00-10,00
Pompa spustowa [DN]	22
Maksymalna wysokość tłoczenia pompy spustowej w cm	100
Zintegrowane zmiękczenie wody	•
Maksymalna twardość wody w mmol/l	6,50
System ochrony wodnej	Waterproof system
Długość węża dopływowego w cm	150
Długość węża odpływowego w cm	150
Wymiary i waga	
Wymiar zewnętrzny, wysokość w mm	845
Wymiar zewnętrzny, szerokość w mm	598
Wymiar zewnętrzny, głębokość w mm	570
Wymiar zewnętrzny, wysokość brutto w mm	970
Wymiar zewnętrzny, szerokość brutto w mm	670
Wymiar zewnętrzny, głębokość brutto w mm	690
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, wysokość w mm	580
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, szerokość w mm	510
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza górnego w mm	450
Przestrzeń użytkowa komory zmywania, głębokość kosza dolnego w mm	450
Wysokość wsuwania nad podłogą w mm	210
Wymagana szerokość wnęki w mm	600
Waga netto [kg]	52
Waga brutto w kg	57
Maksymalne obciążenie podłoża w N/m ²	1000
Wartości emisyjne	
Poziom ciśnienia akustycznego w miejscu pracy (LpA)	33 dB(A) re 20 µPa
Poziom mocy akustycznej (LwA)	45,0
Programy	
Uniwersalny	•
Program skrócony	•
Higiena	•
Na zimno/Płukanie wstępne	•
Szkło	•
Tworzywa sztuczne	•
Energooszczędny/Eco	•
Intensywny	•
Aranżacja kosza	
Wyposażenie kosza MaxiComfort P	•
Elastyczna aranżacja koszy FlexLine	•
Uchwyt na kieliszki FlexCare [ilość]	4

PFD 103 SCi XXL

Zmywarka zintegrowana XXL z szufladą 3D-MultiFlex

do stosów naczyń z gospodarstwa domowego, firmowych, podręcznych i zmywalni.



EAN: 4002516463634 / Numer materiału: 11863380 /

Stary numer materiału: 61010304PL

Póteczka na filiżanki FlexCare [ilość]	2
--	---

Kosz górny o regulowanej wysokości	•
------------------------------------	---

Możliwość łączenia z koszem na butelki APFD 210	•
---	---

Opatentowana szuflada 3D MultiFlex	•
------------------------------------	---

Wyposażenie

Profesjonalne przyłącze elektryczne	•
-------------------------------------	---

Suszenie	Dodatkowe suszenie, Aktywne suszenie kondensacyjne, Wspomaganie suszenia AutoOpen
----------	---

1 wielofunkcyjne urządzenie dozujące/drzwi dla detergentu w proszku i nabyliczaczka	•
---	---

Komora zmywania z wysokiej jakości stali szlachetnej	•
--	---

BrilliantLight	•
----------------	---

AutoClose	•
-----------	---

EcoFeedback	•
-------------	---

Brilliant GlassCare	•
---------------------	---

Zabezpieczenie przed dziećmi	•
------------------------------	---

Regulowana temperatura spłukiwania	•
------------------------------------	---

Złącze optyczne	•
-----------------	---

SmartStart	•
------------	---

FlexiTimer z funkcją EcoStart	•
-------------------------------	---

Wi-Fi	•
-------	---

Efektywność i ekologia

Wielkość załadunku w programie ECO w kompletach naczyń	14
--	----

Klasa efektywności energetycznej (A-G)	E
--	---

Zużycie energii w programie ECO na 100 cykli płukania w kWh	95
---	----

Zużycie wody w programie ECO na cykl zmywania w l	12,0
---	------

Klasa emisji hałasu akustycznego (A-D)	C
--	---

Emisja hałasu akustycznego w dB(A) re 1 pW	45
--	----

Czas trwania programu ECO w min	250
---------------------------------	-----

Możliwości podłączenia

Zewnętrzny moduł dozujący dla detergentu w płynie	•
---	---

Normy, znaki certyfikacyjne

CE	•
----	---

Zgodność z dyrektywą maszynową wg 2006/42/WE	•
--	---

VDE	•
-----	---

Kompatybilność elektromagnetyczna	•
-----------------------------------	---

DIN EN 17735	•
--------------	---

EN 1717	•
---------	---