

## CM 5410 Silence

Wolnostojący ekspres do kawy

z funkcją OneTouch for Two i profilami dla pełnej przyjemności picia kawy.



- Równoczesne przygotowanie przy pomocy przycisku – OneTouch for Two
- Perfekcyjne rezultaty i intensywny aromat kawy – AromaticSystem
- Kremowa pianka z mleka dla różnorodnych kawowych przysmaków
- Komfortowe czyszczenie za pomocą specjalnych programów
- Szybko i komfortowo – dla dużych ilości – funkcja dzbanka

EAN: 4002516464938 / Numer materiału: 11872250 /  
Stary numer materiału: 29541020PL

General information	
Identyfikator modelu	CM 5410 Silence
Numer materiału producenta	11872250
Numer EAN	4002516464938
Wykład	Silver
Konstrukcja	
Ekspres wolnostojący na kawę ziarnistą	•
Kolor	ObsidianBlack
Pełnia smaku	
AromaticSystem	•
Funkcja OneTouch	•
Funkcja OneTouch for Two	•
Programowalne profile użytkowników	2
Młynek stożkowy zachowujący smak	•
Ustawianie stopnia mielenia	•
Możliwość zastosowania innego rodzaju kawy w formie kawy mielonej	•
Programowanie mielonej ilości	•
Programowanie ilości wody	•
Programowanie temperatury wody	•
Programowanie ilości mleka	•
Programowanie ilości pianki z mleka	•
Programowanie zaparzania wstępnego	•
Komfort obsługi	
Wyświetlacz	DirectSensor
MultiLingua	•
Liczba rodzajów ziaren kawy	1
Liczba pojemników na ziarno kawy	1
Pojemność pojemnika na ziarna kawy A w g	200
Łączna pojemność pojemników na ziarna kawy w g	200
Pojemność pojemnika na wodę w l	1,3
Pojemność pojemnika na resztki kawy w sztukach	7
Pojemność tacki ociekacza w l	0,8
Łatwy dostęp do zasobnika	•
Programowanie czasu czuwania	•
Indywidualne ustawienia	•
Rodzaje napojów	
Możliwość wyboru ilości napojów w ml	20-300
Ristretto pojedyncze	•
Ristretto podwójne	•
Espresso pojedyncze	•
Espresso podwójne	•
Kawa pojedyncza	•
Kawa podwójna	•
Kawa duża pojedyncza	•
Kawa duża podwójna	•
Cappuccino pojedyncze	•
Gorące mleko pojedyncze	•

## CM 5410 Silence

Wolnostojący ekspres do kawy

z funkcją OneTouch for Two i profilami dla pełnej przyjemności picia kawy.



EAN: 4002516464938 / Numer materiału: 11872250 /

Stary numer materiału: 29541020PL

Gorące mleko podwójne	•
Pianka mleczna pojedyncza	•
Pianka mleczna podwójna	•
Caffè Latte pojedyncze	•
Caffè Latte podwójne	•
Gorąca woda pojedyncza	•
Dzbanek kawy	•
Cappuccino podwójne	•
Latte Macchiato podwójne	•
Latte Macchiato pojedyncze	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Dostępny energooszczędny tryb Eco	•
Pobór mocy w trybie czuwania (W)	<=0,3
Pobór mocy w trybie czuwania w W	<=0,3
<b>Komfort pielęgnacji</b>	
Ręczne odkamienianie	•
Automatyczne płukanie przewodu mlekowego z pojemnika na wodę	•
Komfortowe programy czyszczące	•
Funkcja automatycznego płukania	•
ComfortClean	•
Wyjmowany przewód mlekowy	•
Wyjmowany zaparzacz	•
Możliwość ustawienia twardości wody	•
<b>Bezpieczeństwo</b>	
Blokada uruchomienia	•
<b>Dane techniczne</b>	
Przestawianie wylotu napoju na wysokość w cm	13,5
Przestawianie wylotu napoju na wysokość w cm	8,0
Szerokość urządzenia w mm	241
Wysokość urządzenia w mm	360
Głębokość urządzenia w mm	460
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	1,45
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Liczba faz	1
Długość przewodu elektrycznego w m	1,0
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Tabletki odkamieniające	•
Tabletki czyszczące	•
Skrócona instrukcja obsługi z tyłu urządzenia	•

CM 5410 Silence

Wolnostojący ekspres do kawy

z funkcją OneTouch for Two i profilami dla pełnej przyjemności picia kawy.



EAN: 4002516464938 / Numer materiału: 11872250 /

Stary numer materiału: 29541020PL

#### Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

???, ??, ?  
???, deutsch, dansk,  
english, suomi, français,  
ελληνικά, italiano, ???,  
???, hrvatski, bahasa  
malaysia, nederlands, norsk,  
polski, portugês, română,  
русский, svenska, srpski,  
slovenčina, slovenščina,  
español, čeština, türkçe,  
українська, magyar