

## Triflex HX2 Sprinter

### Odkurzacz akumulatorowy

#### Triflex HX2 Sprinter z konstrukcją 3 w 1 i dodatkowym akumulatorem



- Szer. elektroszcz. z funkcją rozp. rodzaju wykładziny podłogowej
- 99,999%\* zdolność zatrzymywania kurzu dzięki filtrowi HEPA\*
- Najmocniejszy odkurzacz Miele™
- Opatentowana\*\*\* konstrukcja 3 w 1 zapew. wszechstronne czyszczenie
- Dwa akum. Li-Ion VARTA umożliwiają pracę nawet przez 2 x 60 min\*\*\*\*

\* IEC 62885-4

\*\* Wydajność czyszczenia porównywalna z odkurzaczem podłogowym Miele Complete C3 (SGEF3) z turboszczotką STB 305-3 (zbieranie kurzu z dywanów i twardych podłóg ze szczelinami, zbieranie włókien z dywanów). Zgodnie z IEC62885-2.

\*\*\* Patent: DE 10 2016 105 475 B4

\*\*\*\* Obowiązuje dla poziomu mocy 1 bez podłączonej elektroszczotki Multi Floor XXL

EAN: 4002516488118 / Numer materiału: 11920610 /

Stary numer materiału: 41OML533EU2

<b>Konstrukcja</b>	
Odkurzacze bezprzewodowe	•
Nazwa handlowa	Triflex HX2
Typ produktu	SOML5
Kolor urządzenia	Szary Kaszmir
<b>Czyszczenie</b>	
Technologia Vortex	•
Elektroszczotka Multi Floor XXL SEB 430	•
<b>Komfort obsługi</b>	
Elektroniczna regulacja siły ssania	3-stopniowy suwak
Wymienny akumulator litowo-jonowy	•
Rozwiązanie 3 w 1	•
<b>Efektywność i ekologia</b>	
Znamionowy pobór mocy w W	192
<b>System filtrowania</b>	
ComfortClean	•
Filtr wylotowy	Filtr HEPA Lifetime
Pojemność pojemnika na kurz w l	0,5
<b>Dane techniczne</b>	
Typ akumulatora	Li-Ion
Pojemność znamionowa akumulatora w mAh	2500
Głośność w dB	77,0
Szerokość w mm	1297
Wysokość w mm	260
Waga w kg	3,6
V	25,2
Czas pracy poziom MIN PowerUnit solo	2 x 60
Czas pracy poziom MIN z elektroszczotką	2 x 30
Czas pracy poziom MAX z elektroszczotką	2 x 14
Wydajność w m <sup>2</sup> powierzchni	2 x 125
Czas ładowania w min.	240
<b>Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem</b>	
Trzyczęściowe wyposażenie	zintegrowany uchwyt ścienny
Ssawka szczelinowa	•
Ssawka pędzlowa włosie sztucz.	•
Ssawka do tapicerki XXL SPD 20	•
Elektroszczotka Multi Floor XXL SEB 430	•
Szczoteczka do czyszczenia	Nie
Uchwyt ścienny	•
Zasilacz	•
Dodatkowy akumulator	•