

WWG760 WPS TDos&9kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z przył. ciepłej wody, TwinDos i Miele@home dla bardzo ekologicznego prania.



- Testowane na 20 lat perfekcyjnej pielęgnacji tkanin
- Oszczędzają energię dzięki najlepszej klasie efektywności energetycznej A
- Zaoszczędź nawet 65% na kosztach energii dzięki dod.
- przyłącza ciepłej wody
- Precyzyjne i automatyczne dozowanie środków piorących dzięki TwinDos®
- Miele@home – sprytnie połączenie w sieć dla większych możliwości

* Dodatkowa oferta cyfrowa firmy Miele & Cie. KG. Wszystkie inteligentne zastosowania umożliwia system Miele@home. W zależności od modelu i kraju zakres funkcji może się różnić.



EAN: 4002516516767 / Numer materiału: 11920770 / Stary numer materiału: 11WG7603PL

Konstrukcja	
Możliwość ustawiania w kolumnie	•
Side-by-side	•
Zabudowa podblatowa	•
Zawiasy drzwi	prawa strona
Rodzaj	
Nazwa handlowa	W1 White Edition
Pralki ładowane od frontu	•
Wirowanie	
Maks. ilość obrotów wirowania	1400
Zatrzymanie wody w bębnie	•
Pranie bez odwirowania	•
Design	
Kolor urządzenia	Biały lotos
Kolor panelu	Biały lotos
Wzornictwo drzwiczek	ObsidianBlack z pierścieniem chromowanym
Kolor pokrętki wyboru	Biały lotos/pierścień chrom
Rodzaj panelu	nachylone pod kątem 5°
Rodzaj obsługi	Pokrętło wyboru
Wyświetlacz	ComfortSensor biały, 1-wiersz.
Wydajność czyszczenia	
Automatyczne dozowanie środków piorących TwinDos	•
Dozowanie w porcjach CapDosing	•
Pielęgnacja prania	
Bęben SoftCare	•
Załadunek w kg	9,0
Komfort obsługi	
Połączenie sieciowe z Miele@home	•
Programowanie startu z opóźnieniem do 24 godz.	•
Wskazanie czasu pozostałego	•
Wskazania przebiegu programu	•
Multilingua	•
Szuflada na środki AutoClean	•
AddLoad	•
Efektywność i ekologia	
Klasa efektywności energetycznej (A–G)	A
Ważone zużycie energii na 100 cykli prania w kWh	49
Ważone zużycie wody na cykl pracy w l	48
Klasa wydajności wirowania	B
Klasa emisji dźwięku powietrznego (przy wirowaniu)	A
Emisja dźwięku powietrznego przy wirowaniu w db(A) re 1 pW	68
Czas trwania programu „ECO 40–60“ przy pojemności znamionowej	209
Pobór mocy w trybie wyłączenia (W)	0,40
Pobór mocy w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci (W)	0,80
Przyłącze wody ciepłej	•
Pranie w niskich temperaturach „zimne“ oraz „20 °C”	•

WWG760 WPS TDos&9kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z przył. ciepłej wody, TwinDos i Miele@home dla bardzo ekologicznego prania.



EAN: 4002516516767 / Numer materiału: 11920770 / Stary numer materiału: 11WG7603PL

Automatyka wagowa	•
Licznik wody	•
Regulacja piany	•
Silnik ProfiEco	•
Programy prania	
Automatic plus	•
Bawełna	•
Tkaniny delikatne	•
Tkaniny bardzo delikatne	•
Koszule	•
Jedwab (pranie ręczne)	•
Wełna (pranie ręczne)	•
Express 20	•
Ciemne/Jeans	•
Outdoor	•
Impregnacja	•
Odzież sportowa	•
Czyszczenie urządzenia	•
Bawełna ze strzałką	•
Tylko płukanie/krochmalenie	•
Pompowanie/wirowanie	•
ECO 40-60	•
Funkcje dodatkowe: pranie	
Program skrócony	•
Namaczanie	•
Pranie wstępne	•
Woda plus	•
Dodatkowe płukanie	•
Wyciszenie	•
Prasowanie wstępne z parą	•
Brzęczyk	•
AllergoWash	•
Jakość	
Przeciwwagi z szarego żeliwa	•
Bezpieczeństwo	
System ochrony wodnej	Waterproof-System
Zabezpieczenie przed dziećmi	•
Kod PIN	•
Złącze optyczne	•
Dane techniczne	
Wymiary w mm (szerokość)	596
Wymiary w mm (wysokość)	850
Wymiary w mm (głębokość)	643
Głębokość urządzenia przy otwartych drzwiczkach w mm	1077
Waga w kg	96
Całkowita moc przyłączeniowa w kW	2,10-2,40
Napięcie w V	220-240
Zabezpieczenie w A	10
Częstotliwość w Hz	50
Długość przewodu elektrycznego w m	2

WWG760 WPS TDos&9kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z przyt. ciepłej wody, TwinDos i Miele@home dla bardzo ekologicznego prania.



EAN: 4002516516767 / Numer materiału: 11920770 / Stary numer materiału: 11WG7603PL

Wyposażenie dostarczone wraz z urządzeniem

3 kapsułki

•

UltraPhase 1 + 2

•

Voucher na 5 wkładów Miele UltraPhase

•

Dostępne języki wyświetlacza

Dostępne języki wyświetlacza dzięki MultiLingua

deutsch, english (GB),
français (FR), hrvatski,
italiano, magyar,
nederlands, polski, română,
slovenščina, srpski, türkçe,
ελληνικά

WWG760 WPS TDos&9kg

Pralka ładowana od przodu W1:

Z przył. ciepłej wody, TwinDos i Miele@home dla bardzo ekologicznego prania.




W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm



W1 drawing, facia 5 degree, measures in mm